














Änderungen			Datum	Name
Datum	Name	gez.:	01.09.2026	alw
		gepr.:	01.09.2026	alw
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*		

Bezeichnung
AVW Digital Analog
Audio Converter 192KHz

goobay®

Blatt
1/2

Zeichnungs-Nr.:
81278

von

Digital-Analog-Wandler 192 kHz

- konvertiert digitale Eingangssignale vom Koaxial- oder TOSLINK-Anschluss in analoge Stereosignale
- Ausgabe des Signals erfolgt über zwei Cinch-Buchsen (Audio links/rechts) oder eine 3,5-mm-Klinkenbuchse

Anschlüsse - Eingänge:	Toslink-Buchse, Koaxial-Buchse, DC-Buchse
Anschlüsse - Ausgänge:	3,5-mm-Klinkenbuchse, Cinch-Buchse (L/R)
Eingang:	5,0 V ⎓, 1,0 A, 5,0 W
Unterstützte Toslink & Koaxial Audioformate:	LPCM 2CH, Dolby Digital 2CH, DTS 2CH
Unterstützte 3,5-mm-Klinke & Cinch Audioformate:	Stereo, LPCM 2CH
Abtastrate:	32, 44,1, 48, 96 und 192 kHz
Schutzklasse:	III
Abmessungen:	50,4 x 41,8 x 26,3 mm
Gewicht:	57 g

Ladekabel

Anschlüsse:	USB-A-Stecker, DC-Stecker
Länge:	ca. 1 m
Gewicht:	22 g

Digital-to-Analogue Converter 192 kHz

- transforms digital input signals from coaxial or TOSLINK connection into analogue stereo signals
- signal output via 2x RCA sockets (audio left/right) or 1x 3.5 mm jack socket

Connectors - Inputs:	*Toslink socket, Coaxial socket, DC socket*
Connectors - Outputs:	*3.5 mm jack socket, RCA jack (L/R)*
Input:	*5.0 V ⎓, 1.0 A. 5.0 W*
Supported Toslink & Coaxial audio formats:	*LPCM 2CH, Dolby Digital 2CH, DTS 2CH*
Supported 3.5 mm jack & RCA jack audio formats:	*Stereo, LPCM 2CH*
Sampling rate:	*32, 44.1, 48, 96 and 192 kHz*
Protection class:	*III*
Dimensions:	*50.4 x 41.8 x 26.3 mm*
Weight:	*57 g*

Charging cable

Connectors:	*USB-A plug, DC plug*
Length:	*approx. 1 m*
Weight:	*22 g*

Änderungen			Datum	Name
Datum	Name	gez.:	01.09.2026	alw
		gepr.:	01.09.2026	alw
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*		

Bezeichnung
AVW Digital Analog
Audio Converter 192KHz

Zeichnungs-Nr.:
81278

Blatt
2/2
von