Pokrywa obudowy - EH 22,5 F-C DS/ABS GY7035 - 2201453

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)



Obudowy do wbudowania, otwór przyłączeniowy po obu stronach, Górna część, kolor: szary, szerokość: 22,5 mm

Właściwości produktu

- Artykuł należy do rodziny produktów EH
- Montaż beznarzędziowy
- Dostępne w szerokości 22,5 mm... 90 mm
- Klasa palności HB wg UL 94
- Różne sposoby podłączenia
- Możliwość montażu na szynie nośnej lub na ścianie

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
Minimalne zamówienie	10 STK
GTIN	4 046356 911245
GTIN	4046356911245
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,013 kg
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	Indie

Dane techniczne

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	HB

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (w zależności od mocy traconej)

Wymiary

Szerokość	22,5 mm

Pokrywa obudowy - EH 22,5 F-C DS/ABS GY7035 - 2201453

Dane techniczne

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501

Akcesoria

Wymagane produkty dodatkowe

Złącze do płytek drukowanych - MKDS 3/ 4-5,08 - 1712805



Złącze do druku, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe: 400 V, wymiar rastra: 5,08 mm, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: zielony. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

Blok złączy do druku - MKKDSH 3/ 2 - 1721045



Złącze do druku, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe: 400 V, wymiar rastra: 5 mm, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: zielony. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

Pokrywa obudowy - EH 22,5 F-C DS/ABS GY7035 - 2201453

Akcesoria

Gniazdo - MSTBV 2,5/ 4-G - 1753479



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, liczba biegunów: 4, wymiar rastra: 5 mm, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Lutowanie na fali

---

Gniazdo - MSTBV 2,5/ 4-G-5,08 - 1758034



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, liczba biegunów: 4, wymiar rastra: 5,08 mm, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Lutowanie na fali

---

listwa styków męskich - PST 1,3/ 4-5,0 - 1933202



Listwa styków męskich, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, liczba biegunów: 4, wymiar rastra: 5 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Montaż przewlekany THR, Wartość maksymalna prądu zależy od zastosowanego wtyku. Niższa z obu wartości odnosi się do wtyku i listwy styków męskich. Listwa styków męskich jest wykonana z odpornego na wysokie temperatury tworzywa sztucznego i nadaje się tym samym do procesu lutowania rozpływowego.

Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MCV 1,5/ 5-G-3,81 - 1803455



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, liczba biegunów: 5, wymiar rastra: 3,81 mm, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Lutowanie na fali

---

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com