

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

Wtyczka M8 na gniazdo M8

Wiązka kablowa czujnika/elementu wykonawczego, M8 na M8, z bezhalogenowego PUR, 3-, 4-stykowe, wtyczka/gniazdo, z diodą LED, kodowanie A, stopień ochrony IP65/IP67/IP68, przeznaczony do montażu w przewodnicach łańcuchowych

Info

Inne warianty dostępne na zapytanie lub pod adresem www.lappkabel.de/konfektionsfinder



Prowadnice łańcuchowe



Wymagana przestrzeń



Zakłady przemysłowe i budowa maszyn



Automatyka przemysłowa

Korzyści

Ekonomiczne dzięki szybkiej i prostej instalacji
Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym rozmiarom
Łatwe i szybkie śledzenie błędów
Złocene styki dla niskiej rezystancji połączenia

Zakres zastosowania

W podwyższonych obciążeniach mechanicznych i trudnym środowisku pracy

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

Cechy produktu

Odporność na promienie UV
Dobra odporność na oleje i chemikalia
Nie zawiera PVC i PIWS (substancji utrudniających lakierowanie)
Możliwość zastosowania w przewodnicach łańcuchowych
Zawiera podstawę oznaczników

Normy i aprobaty

Bezhalogenowość zgodnie z DIN VDE 0472
Nr pliku UL: E249137
Odporność ogniowa zgodnie z UL 1581 FT-2

Budowa produktu

Przekrój żyły: 0,25 mm²
Kod kolorów:
3 styki BN (1), BU (3), BK (4)
4 styki: BN (1), WH (2), BU (3), BK (4)
Płaszcz zewnętrzny: PUR, kolor czarny

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 Opis klasy ETIM 5.0: Sznur połączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze
Materiał:	Styk: CuSn Powierzchnia styku: Ni/Au Nakrętka radełkowana: ciśnieniowy odlew cynkowy, niklowany Obudowa: TPU, trudnopalny, samogasnący
Minimalny promień gięcia:	Połączenie nieruchome: 5 x średnica zewnętrzna Połączenia ruchome: 10 x średnica zewnętrzna
Stopień ochrony:	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (w trakcie pracy):	Wtyczka/gniazdo: od -25°C do +90°C Połączenia nieruchome -40°C do +80°C Połączenia ruchome -25°C do +80°C
Kodowanie:	A-standard
Prąd roboczy:	4 A

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.
Certyfikacja UL dostępna w danych technicznych

**UNITRONIC® SENSOR M8-M8**

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Liczba styków	Długość [m]	Wykonanie	LED	Napięcie nominalne UN [V]
22260206	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FS	3	0,3	Proste - proste	Nie	60
22260207	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FS	3	0,6	Proste - proste	Nie	60
22260208	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FS	3	1	Proste - proste	Nie	60
22260209	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FS	3	2	Proste - proste	Nie	60
22260210	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA	3	0,3	Proste - kątowe	Nie	60
22260211	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FA	3	0,6	Proste - kątowe	Nie	60
22260212	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA	3	1	Proste - kątowe	Nie	60
22260213	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FA	3	2	Proste - kątowe	Nie	60
22260214	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA-2L	3	0,3	Proste - kątowe	2 LEDs	24
22260215	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FA-2L	3	0,6	Proste - kątowe	2 LEDs	24
22260216	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA-2L	3	1	Proste - kątowe	2 LEDs	24
22260217	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FA-2L	3	2	Proste - kątowe	2 LEDs	24
4 styki						
22260313	AB-C4-M8MS-0,3PUR-M8FS	4	0,3	Proste - proste	Nie	30
22260314	AB-C4-M8MS-0,6PUR-M8FS	4	0,6	Proste - proste	Nie	30
22260315	AB-C4-M8MS-1,0PUR-M8FS	4	1	Proste - proste	Nie	30
22260316	AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FS	4	2	Proste - proste	Nie	30
22260059	AB-C4-M8MS-0,3PUR-M8FA	4	0,3	Proste - kątowe	Nie	30
22260060	AB-C4-M8MS-0,6PUR-M8FA	4	0,6	Proste - kątowe	Nie	30
22260061	AB-C4-M8MS-1,0PUR-M8FA	4	1	Proste - kątowe	Nie	30

Ostatnia aktualizacja (22.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03_16



UNITRONIC® SENSOR M8-M8

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Liczba styków	Długość [m]	Wykonanie	LED	Napięcie nominalne UN [V]
22260062	AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FA	4	2	Proste - kątowe	Nie	30