

Broszura informacyjna

64 02 115

Szczypce tnące czołowe dla elektroników

DIN ISO 9654

- Precyzyjne szczypce do wyjątkowo dokładnego cięcia, np. w elektronice i mechanice
- Precyzyjne złącze wsuwkowe
- Podwójna sprężyna rozwierająca o niskich parametrach tarcia, zapewniająca delikatne i równomierne otwieranie narzędzia
- Polerowanie na wysoki połysk (tylko wersja 2) wraz z cienką warstwą oleju doskonale zabezpiecza narzędzie przed korozją
- Twardość ostrzy minimum 56 HRC
- Szczypce tnące czołowe z małym ścięciem
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości, kuta, hartowana olejowo



Nr art.	64 02 115
EAN	4003773035343
Główka	polerowana na wysoki połysk
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	76 g
Wymiary	115 x 56 x 18 mm
Norma	DIN ISO 9654

Technische Attribute

Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 1,0 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 0,6 mm
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 2,0 mm
Szerokość główki	11 mm
	6 mm
	7,5 mm
	16 mm

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002222
ETIM 6.0	EC002222
proficl@ss 6.0	AAA947c004
UNSPSC 13.1	27112117

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

