



LNH3200M

**Wkładka bezp. nożowa NH3C wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 200A 500VAC**

#### **Specyfikacja techniczna**

##### **Konstrukcja**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | gG |
|----------------------------|----|

##### **Charakterystyka elektryczna**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn | 120 kA |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)       | 500 V  |
| Typ napięcia zasilającego                    | AC     |

##### **Prąd**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Prąd zwarciovy umowny | 120 kA |
| Prąd znamionowy In    | 200 A  |

##### **Bezpiecznik**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Charakterystyka bezpiecznika     | gG   |
| Wielkość wkładki bezpiecznikowej | NH3C |

##### **Wymiary**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Wysokość produktu  | 150 mm |
| Długość            | 80 mm  |
| Szerokość produktu | 66 mm  |

##### **Moc**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 18.5 W |
|----------------------------------------------|--------|

##### **Norma**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dopuszczenia / atesty     | VDE, EAC |
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy  |

##### **Warunki użytkowania**

|           |    |
|-----------|----|
| Izolowany | No |
|-----------|----|

##### **Oznaczenie**

|                |     |
|----------------|-----|
| Grupa urządzeń | LNH |
|----------------|-----|