


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Do stosowania w środowisku przemysłowym

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Zasięg działania

[mm]

70

OBF

Zasięg działania

[mm]

100

OCF (High Power)

Zasięg działania

[mm]

630

OO50

Zasięg działania

[mm]

300

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...70

Dane mechaniczne

Waga

[g]

48,5

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M6



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M

Długość głowicy	[mm]	35
Długość	[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	30
Układu światłowodu		⊙
Wymiary rdzenia	[mm]	2 x 1
Materiał światłowodu		PMMA
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		PE

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 2 x M6 (3,1 mm), stal kwasoodporna podkładki zębate: 2
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów:, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------