


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-W-M6/1,2M



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych; Odporne na wiele żrących chemikaliów

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF

OKF

Zasięg działania

[mm]

30

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...150

Dane mechaniczne

Waga

[g]

85,5

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M6

Długość głowicy

[mm]

35

Długość

[mm]

1200

Minimalny promień zgięcia

[mm]

45

Układu światłowodu



Wymiary rdzenia

[mm]

1,6

Średnica żyły

[mm]

0,05

E21152



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-W-M6/1,2M

Średnica zewnętrzna	[mm]	5,4
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Materiał pancerza		Metal silikon
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.