


SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M, controdadi rinforzati con fibre di vetro, per la massima stabilità meccanica, per il bloccaggio in fori senza filetto



Molteplici approvazioni



Resistente ai raggi UV



Resistente alla temperatura



Resistente all'olio



Tempo di montaggio



Buona resistenza chimica

Vantaggi

Rinforzato con fibra di vetro garantisce un'elevata stabilità meccanica
Superficie di appoggio circolare

Applicazione

Per il fissaggio di pressacavi SKINTOP® in fori passanti senza filettatura.

Riferimenti normativi/approvazioni

UL File n. E79903

SKINTOP® GMP-GL-M

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423

Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

Approvazione UL solo se utilizzati con SKINTOP® approvati UL

Realizzato per l'impiego con pressacavi metrici SKINTOP® in plastica

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Su richiesta:	Versione senza collare -
Colore standard:	RAL 7001 grigio argento RAL 7035 grigio chiaro RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV
Materiale:	Poliammide, rinforzato con fibra di vetro
Campo di temperatura:	Statico: da -40°C a +100°C dinamico: da -20°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**LAPP GROUP**

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

SKINTOP® GMP-GL-M

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Misura della chiave SW mm
SKINTOP® GMP-GL-M grigio argento		
53119000	M 12 x 1,5	17
53119010	M 16 x 1,5	22
53119020	M 20 x 1,5	27
53119030	M 25 x 1,5	34
53119040	M 32 x 1,5	41
53119050	M 40 x 1,5	50
53119060	M 50 x 1,5	60
53119070	M 63 x 1,5	75
SKINTOP® GMP-GL-M nero		
53119100	M 12 x 1,5	17
53119110	M 16 x 1,5	22
53119120	M 20 x 1,5	27
53119130	M 25 x 1,5	34
53119140	M 32 x 1,5	41
53119150	M 40 x 1,5	50
53119160	M 50 x 1,5	60
53119170	M 63 x 1,5	75
SKINTOP® GMP-GL-M grigio chiaro		
53119003	M 12 x 1,5	17
53119013	M 16 x 1,5	22
53119023	M 20 x 1,5	27
53119033	M 25 x 1,5	34
53119043	M 32 x 1,5	41
53119053	M 40 x 1,5	50
53119063	M 50 x 1,5	60
53119073	M 63 x 1,5	75

Ultimo aggiornamento (12.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16