




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M



Aplikacja	
Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
Aplikacja	Krótki promień wygięcia
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OB50; OBF; OCF; OO50
OB50	
Zasięg działania [mm]	70
OBF	
Zasięg działania [mm]	104
OCF (High Power)	
Zasięg działania [mm]	620
OO50	
Zasięg działania [mm]	180
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...60
Dane mechaniczne	
Waga [g]	49,5
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M6



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M

Długość głowicy	[mm]	35
Długość	[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	3
Układu światłowodu		⦿
Wymiary rdzenia	[mm]	1,2
Średnica żyły	[mm]	2x 613 x 0,06
Średnica zewnętrzna	[mm]	2,2
Materiał światłowodu		PMMA
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		PE

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna podkładki zębate: 2
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------