

Driver LC 65W 200-350mA flexC Ip SNC4

Seria essence

**Opis produktu**


- _ Stałoprądowy LED driver do montażu w oprawach oświetleniowych
- _ Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności I
- _ Zabezpieczenie temperaturowe wg EN 61347-2-13 C5e
- _ Regulowany prąd stały wyjściowy 350, 300, 250 lub 200 mA
- _ Maksymalna moc wyjściowa 65.1 W
- _ Sprawność do 93.5 %
- _ Standardowa żywotność do 50000 godzin
- _ Gwarancja 5 lat

Właściwości obudowy

- _ Obudowa: metalowa, biała
- _ Stopień ochrony IP20

Funkcje

- _ Zabezpieczenie przeciążeniowe
- _ Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- _ Zabezpieczenie przed pracą bez obciążenia

Strona internetowa
<http://www.tridonic.pl/87500995>


Spotlights



Downlights



Linear



Area



Floor | Wall



Free-standing



Street



Decorative




High bay

Driver LC 65W 200-350mA flexC Ip SNC4

Seria essence

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

**Informacje dotyczące zamówienia**

Typ	Numer produktu	Opakowanie, karton	Opakowanie, mała ilość	Opakowanie, duża ilość	Ciężar jednostkowy
LC 65/200-350/210 flexC Ip SNC4	87500995	50 szt.	900 szt.	2.700 szt.	0,152 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania	220 – 240 V
Zakres napięcia AC	198 – 264 V
Zakres napięcia DC	176 – 280 V
Maks. prąd wyjściowy (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) ^①	0,32 A
Prąd upływowy (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	< 450 µA
Częstotliwość zasilania	0 / 50 / 60 Hz
Ochrona przed przepięciem	320 V AC, 2 h
Maks. moc wyjściowa	65 W
Zakres mocy wyjściowej	18 – 65,1 W
typ. sprawność: (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) ^①	93,5 %
λ (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) ^①	0,98
Tolerancja prądu wyjściowego ^②	± 7,5 %
Maks. napięcie wyjściowe (U-OUT)	320 V
THD (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) ^①	< 10 %
Maks. szczytowy prąd wyjściowy przy pełnym obciążeniu ^①	395 mA
Tętnienie prądu LF na wyjściu (< 120 Hz) przy pełnym obciążeniu	± 5 %
Wyjście P_ST_LM (przy pełnym obciążeniu)	≤ 1
Wyjście SVM (przy pełnym obciążeniu)	≤ 0,4
Czas rozruchu (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	≤ 0,5 s
Czas rozruchu (tryb DC)	≤ 0,6 s
Czas przełączania (AC/DC)	≤ 0,3 s
Czas wyłączenia (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	≤ 0,5 s
Czas podtrzymania przy braku zasilania (wyjście)	0 s
Temperatura otoczenia ta (przy żywotności 50000 h)	60 °C
Temperatura przechowywania ts	-40 ... +80 °C
Odporność sieci zasilającej na zakłócenia impulsowe	1 kV
Odpowiednie do impulsów typu surge w sieci zasilającej (pomiędzy L - N)	1 kV
Odpowiednie do impulsów typu surge w sieci zasilającej (pomiędzy L/N - PE)	2 kV
Napięcie uderowe po stronie wyjścia (do PE)	3,5 kV
Żywotność	do 50.000 h
Gwarancja	5 Rok (lata)
Wymiary dł. x szer. x wys.	230 x 30 x 21 mm
Rozstaw otworów D	218 mm

Znak jakości**Normy**

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, Acc_to_EN_50172, Acc_to_EN_60598_2_22

Szczegółowe dane techniczne

Typ	Prąd wyjściowy ^③	Min. napięcie przewodzeni ^a	Maks. napięcie przewodzeni ^a	Maks. moc wyjściowa	Typ. pobór mocy (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	Typ. pobór prądu (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	maks. temperatura ^{tc}	Temperatura otoczenia ta	I-out select
LC 65/200-350/210 flexC Ip SNC4	200 mA	90 V	210 V	42,0 W	45,0 W	205 mA	80 °C	-20 ... +60 °C	1=off / 2=off
LC 65/200-350/210 flexC Ip SNC4	250 mA	90 V	210 V	52,5 W	56,0 W	250 mA	85 °C	-20 ... +60 °C	1=off / 2=on
LC 65/200-350/210 flexC Ip SNC4	300 mA	90 V	210 V	63,0 W	67,0 W	300 mA	85 °C	-20 ... +60 °C	1=on / 2=off
LC 65/200-350/210 flexC Ip SNC4	350 mA	90 V	186 V	65,1 W	69,5 W	320 mA	85 °C	-20 ... +60 °C	1=on / 2=on

① Wynik testu przy 350 mA.

② Wynik testu w temperaturze 25 °C.

③ Prąd wyjściowy to wartość średnia.