

SILVYN® SI

SILVYN® SI - grauer, weicher PVC Schutzschlauch



Niedriges Gewicht



Flammwidrig

Nutzen

Schutz vor Staub
Schutz vor Nässe
Leichter Abriebschutz

Anwendungsgebiete

Einfacher Kabelschutz
Zusätzliche Isolation
Bündeln und Führen von Kabeln und Leitungen

Produkteigenschaften

Flexibel
Weich

Aufbau

Weich-PVC Schlauch

SILVYN® SI**Technische Daten**

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Schutzschlauch
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Schutzschlauch
Bemerkung:	Flammwidrig und selbstverlöschend elektrische Durchschlagfestigkeit: 25 kV/mm Reißfestigkeit: 23 N/mm ² Shorehärte A: 75 °C bis 90 °C
Lieferfarbe:	Silbergrau, RAL 7001
Material:	Weich-PVC
Temperaturbereich:	-5 °C bis +80 °C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.



SILVYN® SI

Artikelnummer	ID x AD mm	Passend zu SILVYN® SSV-M/SSVZ-M	Passend zu SILVYN® SSV/SSVZ	Passend zu SILVYN® SCH
SILVYN® SI				
61713210	7.0 x 9.0	12/1 / -	-	10 - 16 S
61713240	9.0 x 12.0	12/2 / -	-	10 - 16 S
61713270	11.0 x 14.0	16/1 / -	-	10 - 16 S
61713300	13.0 x 16.0	16/2 / -	-	12 - 20 S
61713330	14.0 x 18.0	20/1	-	12 - 20 S
61713360	18.0 x 22.0	20/3	13,5/1	16 - 25 S
61713390	23.0 x 28.0	25	21	25 - 40 S
61713420	32.0 x 38.0	32 / 32/2	29/2	32 - 50 S

Letzte Änderung (10.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16