

SKINTOP® CLICK

SKINTOP® CLICK, prensaestopas con sistema CLICK para ahorro de tiempo en instalación, simple, protección frente a la vibración, sin necesidad de rosca

Info

El sistema de inserción de cable más innovador del mercado para un montaje altamente flexible y rápido. Simplemente haga click hacia dentro, gire hacia la izquierda, gire hacia la derecha y ¡listo! Resultado: fijado, centrado y máxima protección en unos segundos.



Variedad de certificados de aprobación



Resistente a radiación UV



Resistente a temperaturas



Ahorro en tiempo de instalación



Alcance de sujeción amplio



Gran resistencia química

Beneficios

Menos piezas, sin contratuerca

Ahorre hasta un 70% de tiempo gracias al sistema innovador de fijación

Montaje sencillo y sin problemas en cualquier posición

Protección frente a vibraciones

No es necesaria rosca de fijación

SKINTOP® CLICK

Ámbito de uso

Tecnología de automatización
aplicaciones solares
Construcción de cuadros eléctricos
Aplicaciones eléctricas y de medición y control.
Tecnología de aire acondicionado

Normas de referencia / Aprobaciones

UL File Nr. E79903

Entrega

Herramienta de desmontaje incluida en el volumen de suministro

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Colores disponibles:	RAL 7001 gris plateado RAL 7035 gris claro RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV
Material:	Cuerpo: poliamida especial Sellado elastómero especial
Grado de protección::	IP 68 - 4 bar (M12) IP 68 - 5 bar (M16 - M25) IP 68 - 1 bar (M32)
Rango de temperaturas:	Dinámico: de -20 °C hasta +100 °C Estática: de -40 °C a +100 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SKINTOP® CLICK**

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	M (agujero en mm)	SW1 / SW2 mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	S (grosor de la pared en mm)
SKINTOP® CLICK gris claro							
53112692	CLICK 12	4,5 - 7	12,3 (-0,2)	15 / 18	40	8	1 - 4
53112686	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	42	8	1 - 4
53112687	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	45	8	1 - 4
53112688	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 32	48	8	1 - 4
53112694	CLICK 32	11 - 20	32,3 (-0,2)	36 / 40	56	8	1 - 4
SKINTOP® CLICK gris plateado							
53112921	CLICK 12	4,5 - 7	12,3 (-0,2)	15 / 18	40	8	1 - 4
53112876	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	42	8	1 - 4
53112877	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	45	8	1 - 4
53112878	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 32	48	8	1 - 4
53112922	CLICK 32	11 - 20	32,3 (-0,2)	36 / 40	56	8	1 - 4
SKINTOP® CLICK negro							
53112923	CLICK 12	4,5 - 7	12,3 (-0,2)	15 / 18	40	8	1 - 4
53112882	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	42	8	1 - 4
53112883	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	45	8	1 - 4
53112884	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 32	48	8	1 - 4
53112924	CLICK 32	11 - 20	32,3 (-0,2)	36 / 40	56	8	1 - 4

Última actualización (19.03.2018)

©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://appespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CLICK

