



EXCERIA G2 micro SD

*Pamięć, na której można
bardziej polegać*

Pojemność

128 GB 256 GB 512 GB 1TB

Maks. szybkość odczytu/zapisu

100/50 MB/s

Klasa szybkości/klasa wydajności aplikacji

V30 U3

Klasa wydajności aplikacji

A1

Wykorzystanie

Nagrywanie wideo 4K/ fotografia

Funkcje

4K

Nagrywanie
w rozdzielczości 4K



Android™
Kompatybilność



Odporność na
działanie wody



Odporność
na wstrząsy

X-RAY PROOF

Odporność na
promieniowanie
rentgenowskie



Zabezpieczenie
przed zapłonem lub
przegrzaniem



Odporność
na ESD



Odporność na
skrajne temperatury

Nowa i ulepszona karta pamięci microSD nowej generacji KIOXIA EXCERIA G2 oferuje teraz pojemność do 1TB, zapewniając mnóstwo miejsca na gry, zdjęcia, piosenki i filmy. Dzięki zwiększonej prędkości zapisu do 50 MB/s*1 seria EXCERIA G2 spełnia wymagania klasy szybkości UHS 3 (U3) i V30 (Video Speed Class) do nagrywania filmów 4K.



Twój sposób na 4K

Zobacz różnicę dzięki ostrym i pełnym barw filmom 4K. Dzięki wprowadzonej obsłudze klas prędkości U3 (UHS Speed Class) i V30 (Video Speed Class 30) karty microSD EXCERIA G2 sprawiają, że nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K staje się rzeczywistością.

Więcej miejsca na więcej Ciebie

Teraz, dzięki pojemności do 1TB, seria EXCERIA G2 nakłada mniej ograniczeń na to, co możesz przechowywać na ulubionym smartfonie lub urządzeniu. Nagrywaj do 1258 minut filmów w jakości 4K (100 Mb/s) i rób do 154 070 zdjęć (18 MPixel), rejestrując wszystko, gdziekolwiek chcesz.



Specyfikacja produktu

Cechy fizyczne

Pojemność

128 GB, 256 GB, 512GB, 1TB (microSDXC)

Wymiary (DxSxW)

15,0 x 11,0 x 1,0 mm

Przybliżona pojemność użyteczna

115,2GB, 230,4GB, 460, 8GB, 921,6GB

Waga

Ok. 0,3 g

Interfejs

UHS-I

Wydajność

Maks. szybkość odczytu

100 MB/s

Maks. szybkość zapisu

50 MB/s

Klasa szybkości UHS

U3

Klasa szybkości wideo

V30

Klasa szybkości SD

C10

Klasa wydajności aplikacji

A1

Zgodność

Zastosowanie

Aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, tablety, e-booki

32 GB lub mniej

Kompatybilność z microSDHC i microSDXC obsługującymi urządzenia hosta odpowiadające systemowi plików FAT32.

64 GB lub więcej

Kompatybilność z microSDXC obsługującymi urządzenia hosta odpowiadające systemowi

Informacje dodatkowe

Obsługa i wsparcie

5-letnia gwarancja producenta

Ochrona praw autorskich (CPRM)

-

W zestawie

SD Adapter LADP1

Cechy środowiskowe

Temperatura pracy od -25°C do 85°C (bez kondensacji)	Odporność na promieniowanie rentgenowskie Zgodność z ISO7816-1
Certyfikat Zgodnie z RoHS	Odporność na wstrząsy Pomyślny wynik testu upadku z wysokości 5 m.
Wodoodporność Kompatybilność z IPX7	Odporność na ESD Odporność na wyładowania elektrostatyczne
Zabezpieczenie przegrzaniu/zapłonowi Z zamontowanym bezpiecznikiem elektrycznym	

Informacje o produkcie

128 GB Z adapterem: PN: LMEX2L128GG2 EAN: 4582563854505 Bez adaptera: PN: LMEX2L128GG4 EAN: 4582563854550	256 GB Z adapterem: PN: LMEX2L256GG2 EAN: 4582563854512 Bez adaptera: PN: LMEX2L256GG4 EAN: 4582563854567
512 GB Z adapterem: PN: LMEX2L512GG2 EAN: 4582563854529 Bez adaptera: PN: LMEX2L512GG4 EAN: 4582563854574	1 TB Z adapterem: PN: LMEX2L001TG2 EAN: 4582563856837 Bez adaptera: PN: LMEX2L001TG4 EAN: 4582563856844

Szacunkowa ilość wykonanych zdjęć i nagrań wideo

	Zdjęcia (Ujęcia)			Wideo (Minuty)		
Pojemność	5 Mpx	10 Mpx	18 Mpx	HD (12 Mbps)	Full HD (21 Mbps)	4K (100Mbps)
1 TB	650 840	304 420	154 070	10 480	5 990	1 258
512 GB	325 420	152 210	77 030	5 240	2 990	629
256 GB	162 710	76 100	38 510	2 620	1 490	314
128 GB	81 350	38 050	19 250	1 310	740	157

Porównanie kart pamięci microSD KIOXIA

Nazwa modelu	EXCERIA HIGH ENDURANCE	EXCERIA PLUS G2	EXCERIA PLUS	EXERIA G2	EXCERIA
Nagrywanie wideo	4K (64, 128, 256, 512GB) Full HD (32GB)	4K	4K	4K	Full HD
Maks.szybkość odczytu/zapisu (MB/s)	256, 512GB: 100/85 64, 128 GB: 100/65 32 GB: 100/30	256, 512 GB, 1 TB, 2TB: 100/85 64, 128 GB: 100/65	256, 512GB, 1TB: 100/85 64,128GB: 100/65 32GB: 98/65	100/50	100/--
Pojemność	32, 64, 128, 256, 512GB	64, 128, 256, 512GB, 1TB, 2TB	32, 64, 128, 256, 512GB, 1TB	128, 256, 512GB, 1TB	16, 32, 64, 128, 256GB
Interfejs SD	UHS-I	UHS-I	UHS-I	UHS-I	UHS-I
Klasa szybkości SD	C10	C10	C10	C10	C10
Klasa szybkości UHS	64, 128, 256, 512 GB: U3 32 GB: U1	U3	U3	U3	U1
Klasa szybkości wideo	64, 128, 256, 512 GB: V30 32 GB: V10	V30	V30	V30	V30
Klasa wydajności aplikacji	A1	A1	A1	A1	--
Odporność na działanie wody	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Odporność na promieniowanie rentgenowskie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Odporność na wstrząsy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem/zapłonem	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Odporność na ESD	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
CPRM	Obsługiwane	--	Obsługiwane	--	--
Wytrzymałość	Wysoka	Standardowa	Standardowa	Standardowa	Standardowa
Okres gwarancji	3 lub 5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat