

SKINDICHT® MA-M/PG

SKINDICHT® MA-M/PG, adaptador, permite el uso de accesorios PG en roscas métricas



Robusto



Resistencia mecánica

Beneficios

Permite la utilización de piezas PG en roscas métricas

Ámbito de uso

Adaptadores de una rosca exterior métrica a una rosca interior PG

Maquinaria

Dispositivos

Carcasas

Composición de producto

Tuerca métrica según DIN EN 60423

Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Bajo demanda:

con junta tórica

Material:

Latón niquelado

Rango de temperaturas:

desde -60 °C hasta +200 °C

SKINDICHT® MA-M/PG**Nota**

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SKINDICHT® MA-M/PG

Referencia	Tuerca, macho M1	Tuerca, hembra PG/NPT
SKINDICHT® MA-M / PG		
52104200	16 x 1,5	7
52104210	20 x 1,5	9
52104230	25 x 1,5	13,5
52104250	32 x 1,5	16
52104260	32 x 1,5	21
52104270	40 x 1,5	21
52104290	63 x 1,5	36

Última actualización (05.04.2018)

©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16