

SKINDICHT® SM-M

SKINDICHT® SM-M, podzielne nakrętki do otworów przelotowych do cienkich ścianek obudowy, metryczne



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Dobra odporność chemiczna

Zakres zastosowania

Wszędzie tam, gdzie dławnicę trzeba zabezpieczyć lub cienkie ścianki obudowy umożliwiają tylko wykonanie otworów przelotowych

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423

Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

Opis klasy ETIM 5.0: Nakrętka do dławnic kablowych

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000940

ETIM 6.0 Class-Description: podzielna nakrętka do dławnicy kablowej

Materiał:

Mosiądz niklowany

Zakres temperatury:

Od -60 °C do +200 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**LAPP GROUP**

INFORMACJA O PRODUKCIE

SKINDICHT® SM-M

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Grubość [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Średnica zewn. [mm]
SKINDICHT® SM-M				
52102998	M 6 x 1	3,2	10	11,1
52102997	M 8 x 1	4	13	14,4
52103000	M 12 x 1,5	3	15	16,5
52103010	M 16 x 1,5	3	19	20,9
52103020	M 20 x 1,5	3,5	24	26,4
52103030	M 25 x 1,5	4	30	33
52103040	M 32 x 1,5	4	36	39,6
52103050	M 40 x 1,5	5	46	50,6
52103060	M 50 x 1,5	5	60	65
52103070	M 63 x 1,5	5	70	77
52103071	M 75 x 1,5	8	85	95
52103072	M 90 x 2	10	102	114
52103073	M 110 x 2	12	124	135