



Kształtka termokurczliwa kątowa 90° o płaskim profilu

Seria Helashrink 333F - z wewnętrzną wargą

Właściwości


- Wewnętrzna warga zapobiegająca wyrwaniu wtyczki, dla kabli o małych przekrojach wymagających dużego stopnia skurczu



Kształtka termokurczliwa serii Helashrink® 333F322-385 przed / po obkurczeniu.



a: wersja rozszerzona (w zestawie)



b: w pełni sprawna postać (po podgrzaniu)



Więcej informacji o doborze materiału i kleju znajduje się na str. 244.

TYP	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10%	R ± 15%	T ± 0,8	HW ± 1,5	JW ± 0,8	S ± 1,5	Nr art.
333F343-9	3,9	18,5	24,3	8,9	146,3	2,8	1,3	1,7	1,5	1,7	422-30100
333F322-9	23,8	9,9	17,2	6,6	105,1	18,5	1,3	1,5	1,5	1,5	422-30000
333F332-9	27,1	13,2	2,8	7,6	115,8	19,8	1,3	1,5	1,5	1,5	422-30004
333F353-9	35,3	21,6	28,7	1,1	172,2	21,8	1,3	1,7	1,5	1,7	422-30200
333F364-9	38,8	27,9	31,4	1,9	185,1	24,1	1,8	1,7	1,5	1,7	422-30301
333F374-9	45,2	34,0	38,3	12,1	213,6	27,4	1,8	1,7	1,5	1,7	422-30400
333F385-9	51,5	41,1	44,4	15,0	224,5	29,4	1,7	1,7	1,7	1,7	422-30500

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Do kształtek termokurczliwych tego typu dostępny jest szeroki wybór kombinacji materiału i kleju. Więcej informacji znajduje się w katalogu kształtek termokurczliwych.