



EAN: 4013288210029
Numer części: 05004571001
Numer artykułu: 8790 C Impaktor

Wymiar: 105x43x25 mm
Waga: 76 g
Kraj pochodzenia: TW
Numer taryfy celnej: 82042000

- Do stosowania z wkrętarkami udarowymi elektrycznymi i pneumatycznymi z zabierakiem 12,5 mm = 1/2"
- Technologia Impaktor zapewnia wyjątkowo długą żywotność
- Profil sześciokątny umożliwia precyzyjne i chroniące profil wykonywanie połączeń śrubowych zapewniając jednocześnie dobre przenoszenie siły
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera „Take it easy”: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
- Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do mocowania trzpienia ustalającego i pierścienia zabezpieczającego narzędzi obsługiwanych maszynowo

Klucz nasadowy Impaktor do stosowania z wkrętarkami udarowymi elektrycznymi i pneumatycznymi z zabierakiem 12,5 mm = 1/2". Technologia Impaktor umożliwia uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności narzędzi nawet w wymagających warunkach pracy. Z systemem oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru „Take it easy” ułatwiającym i przyspieszającym odnajdywanie właściwego narzędzia. Z profilem sześciokątnym i rowkiem z otworem. Z profilem sześciokątnym. Profil sześciokątny umożliwia przenoszenie dużych sił, a ponadto obciąża krawędzie nakrętki lub łba śruby w mniejszym stopniu niż profil dwunastokrawędziowy. Do śrub i nakrętek z łbem sześciokątnym.

Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_impaktor.html

Wera - 8790 C Impaktor
05004571001 - 4013288210029

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Do stosowania z wkrętkami
udarowymi elektrycznymi i
pneumatycznymi



Przeznaczony do pracy z użyciem
wkrętarek udarowych




Technologia Impaktor umożliwia
uzyskanie ponadprzeciętnej
żywności końcówek wymiennych
klucza nasadowego Impaktor
nawet w wymagających
warunkach pracy.

Otwór poprzeczny i rowek
pierścieniowy



Otwór poprzeczny i rowek
umożliwiają zabezpieczenie
narzędzia trzpieniem mocującym
lub pierścieniem uszczelniającym
na narzędziu elektrycznym.

Przenoszenie siły w sposób
zabezpieczający profil



Profil sześciokątny umożliwia
przenoszenie dużych sił, a ponadto
obciąża krawędzie nakrętki lub łba
śruby w mniejszym stopniu niż
profil dwunastokrawędziowy.
Drobno ząbkowana grzechotka
dzięki niewielkiemu kątowi pracy
sprawia, że stosowanie
dwunastokrawędziowego profilu
jest zbędne, nawet w wąskich
przestrzeniach.

System wyszukiwania narzędzi Take it easy



System wyszukiwania narzędzi
Take it easy z oznaczeniem
kolorystycznym rozmiarów ułatwia i
przyspiesza odnajdywanie
właściwego narzędzia. System
identyfikacji rozmiaru narzędzi do
śrub z gniazdem sześciokątnym
(klucze trzpieniowe, klucze
nasadowe Zyklop z grotami), śrub i
nakrętek sześciokątnych (klucz
płaski Joker, klucze nasadowe
Zyklop z funkcją przytrzymywania) i
śrub z profilem TORX® (klucze
trzpieniowe, klucze nasadowe
Zyklop z grotami).

Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_impaktor.html

Wera - 8790 C Impaktor
05004571001 - 4013288210029

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

		 mm	 mm	 mm	 mm
05004570001	tuerkis	13.0	38.0	21.0	24.0
05004571001	pink	14.0	38.0	22.0	24.0
05004572001	weiss	15.0	38.0	24.0	24.0
05004573001	violett	16.0	38.0	24.0	24.0
05004574001	rot	17.0	38.0	26.0	26.0
05004575001	leuchtgruen	18.0	38.0	28.0	28.0
05004576001	blau	19.0	38.0	28.0	28.0
05004577001	leuchtpink	20.0	38.0	26.0	30.0
05004578001	gruen	21.0	38.0	26.0	30.0

Link

https://products.wera.de/pl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_impaktor.html

Wera - 8790 C Impaktor
 05004571001 - 4013288210029

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de