

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

CUT 36C TAŚMA MIEDZIANA OCYNOWANA Z KLEJEM PRZEWODZĄCYM

Ostatnia aktualizacja: 10.06.2021r.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	
Nośnik	miedź ocynowana
Klej	akrylowy przewodzący
Przekładka	biały papier silikonowany
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	
Grubość nośnika	40 ± 10% [μm]
Grubość całkowita	85 ± 10% [μm]
Kolor	naturalne aluminium
Przyczepność do stali	minimalna 3,0 [N/cm] typowa 4,0 [N/cm]
Wydłużenie przy zerwaniu	6 [%]
Wytrzymałość na rozciąganie	50 [N/cm]
Temperatura pracy	-40 do +155 [°C] [Klasa F]
Okres przechowywania w temperaturze 20 do 30°C oraz względnej wilgotności 50%	6 miesięcy
Metoda testowania	AFERA, PSTC, IEC EN 60454-2
ROZMIAR	
Długość	33 [m]
Szerokość	Wg specyfikacji klienta [mm]

Certyfikat UL, niepalność (510)

Powyższe informacje techniczne są prezentowane w oparciu o uśrednione badania laboratoryjne i nie mogą być używane jako wiążące dane techniczne do celów projektowych, nie należy ich traktować jako podstawy udzielania gwarancji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję o zastosowaniu produktu oraz za jej montaż. Przed zastosowaniem zaleca się dokonanie własnej oceny produktu uwzględniając rodzaj łączonego materiału, stan jego powierzchni oraz warunki aplikacji.