

SKINDICHT® SM-PE-M

SKINDICHT® SM-PE-M, Piulițe cu piteni de tăiere, pentru contact electric perfect prin tăierea stratului de vopsea, pentru presetupe cu punere la masă a ecranului



Rezistența mecanică



Rezistență chimică bună

Beneficii

Muchiile tăioase străpung stratul de vopsea al tabloului electric asigurând protecție EMC optimă
Potrivit pentru toate presetupele folosite pentru împământare și aplicații EMC

Domeniul de utilizare

Pentru carcase lăcuite, eloxate sau vopsite

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Descrierea clasei:: piulițe pentru presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000940

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contrapiuliță pentru conexiune cu șurub

Material:

Alamă nichelată

Gama de temperatură:

-60°C la +200°C

SKINDICHT® SM-PE-M**Observație**

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SKINDICHT® SM-PE-M**

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Grosime (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Diametrul exterior Ø (mm)
SKINDICHT® SM-PE-M				
52103300	M 12 x 1,5	4.7	15	17.3
52103310	M 16 x 1,5	4.7	19	21.9
52103320	M 20 x 1,5	4.7	24	27.7
52103330	M 25 x 1,5	5.2	30	34.6
52103340	M 32 x 1,5	5.7	36	41.5
52103350	M 40 x 1,5	6.5	46	53.1
52103360	M 50 x 1,5	6.5	60	69.3
52103370	M 63 x 1,5	7.0	70	80.8
52103371	M 75 x 1,5	8.0	85	95.0
52103372	M 90 x 2	10.0	102	114.0
52103373	M 110 x 2	12.0	124	135.0

Ultima actualizare (15.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16