




REV./版本	MODIFICATION/变更内容	NAME/人员	DATE/日期
1.0		Yang	2025/06/24

- NOTE / 备注:
- 1.Electrical / 电气性能
 - 1.1 Current Rate / 电流 : 2 A
 - 1.2 Contact Resistance / 接触电阻 : 50 mΩ
 - 2.Environmental / 环境
 - 2.1 Operating temperature range / 工作温度 : -40℃ ~ 85℃
 - 3.Mechanical / 机械性能
 - 3.1 Spring force / 弹力 : 110 ± 20% gf
 - 3.2 Working stroke / 行程 : 1.5 mm
 - 3.3 Durability / 耐久性 : 10,000 cycles
 - 4.Material / 材料
 - 4.1 Plunger / 针头 (斜头) : Brass C3604, 3u" gold plating
 - 4.2 Barrel / 针管 : Brass C3604, 3u" gold plating
 - 4.3 Spring / 弹簧 : SUS304
 - 5.General tolerance / 未注公差 : Unit:mm
 - X. = ±0.30
 - .X = ±0.15
 - .XX = ±0.05

深圳市启华科实业有限公司 Shenzhen QH Industrial Co.,Ltd E-mail / 邮箱: sales@pogopin-connectors.com https://www.connectors-cables.com/ Tel / 电话: + 86 - 181 2653 8052					
Name	14.8mmH DIP Pogo pin		Spec	See NOTE	
Part No.	101210077		Material	See NOTE	
Drawing No.			Surface	See NOTE	
View		Drawing	Yang	Date	
		Scale	FiT	Date	
		UOM	mm	FW	003