



Taśmy elektroizolacyjne, winylowe - do wymagających zastosowań mechanicznych

HelaTape Flex 20



HelaTape Flex 20 - taśma o większej grubości umożliwiającą szybsze układanie warstw.

Właściwości

- Winiowe taśmy elektroizolacyjne z mocnym klejem na bazie kauczuku
- Nadają się do zastosowań mechanicznych i elektrycznych do 1 kV
- Większa grubość taśm umożliwia szybsze układanie warstw, zapewniając jednocześnie wyższą odporność na ścieranie
- Samogasnące, zgodne ze standardem UL 510

MATERIAŁ	Polichlorek winylu (PVC)
Wytrzymałość dielektryczna	40 kV/mm
Przyczepność do stali	2,5 N/10 mm
Przyczepność do podłoża	2,5 N/10 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	240%
Wytrzymałość na rozerwanie	40 N/10 mm
Temp. pracy	-10°C do +105°C

RoHS

HelaTape Flex 20

TYP	Grubość (T)	Szerokość (W)	Długość (L)	Kolor	Nr art.
HTAPE-FLEX20-19x20	0,20	19,0	20,0 m	Czarny (BK)	710-10300

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

HelaTape Flex 25

TYP	Grubość (T)	Szerokość (W)	Długość (L)	Kolor	Nr art.
HTAPE-FLEX25-19x33	0,25	19,0	33,0 m	Czarny (BK)	710-00450
HTAPE-FLEX25-38x33	0,25	38,0	33,0 m	Czarny (BK)	710-00451

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

Taśmy elektroizolacyjne, winylowe - do wymagających zastosowań mechanicznych

HelaTape Flex 25



HelaTape Flex 25 o wysokiej odporności na zrywanie.

Właściwości

- Winiowe taśmy elektroizolacyjne z mocnym klejem na bazie kauczuku
- Materiał o dużej grubości
- Bardzo dobra odporność na działanie słońca, wody, oleju, kwasów, alkaliów i środków chemicznych
- Szeroki zakres zastosowań: izolacja, ochrona i mocowanie przewodów, naprawy
- Doskonała odporność na działanie warunków atmosferycznych
- Samogasnące, zgodne ze standardem UL 510

MATERIAŁ	Polichlorek winylu (PVC)
Wytrzymałość dielektryczna	45 kV/mm
Przyczepność do stali	2,6 N/10 mm
Przyczepność do podłoża	2,6 N/10 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	240%
Wytrzymałość na rozerwanie	46 N/10 mm
Temp. pracy	-10°C do +90°C

RoHS