

SKINDICHT® SM-PE

SKINDICHT® SM-PE, podzielna nakrętka z ostrymi krawędziami, które przebijają warstwę izolacyjną, do dławnic w zastosowaniach wymagających EMC



Korzyści

Ostrza przebijają warstwę izolacyjną obudowy (np. lakier) co gwarantuje optymalny kontakt EMC

Zakres zastosowania

Dla obudów lakierowanych, anodowanych i malowanych proszkowo

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

Opis klasy ETIM 5.0: Nakrętka do dławnic kablowych

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000940

ETIM 6.0 Class-Description: podzielna nakrętka do dławnicy kablowej

Materiał:

Mosiądz niklowany

Zakres temperatury:

Od -60°C do +200°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINDICHT® SM-PE

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Wysokość (mm)	Rozmiar klucza SW w mm	Odległość między narożnikami zewn.	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® SM-PE					
52103200	PG 7	4.7	15	17,3	100
52103210	PG 9	4.7	18	20,8	100
52103220	PG 11	4.7	21	24,3	100
52103230	PG 13,5	4.7	23	26,6	100
52103240	PG 16	4.7	26	30	100
52103250	PG 21	5.2	32	37	50
52103260	PG 29	5.7	41	47,3	50
52103270	PG 36	6.5	51	58,9	50