

Skyddsstrumpa för hydraulslangar

Helagaine HEGWS


HEGWS är en mycket nötningstålig och slitstarkt skyddsstrumpa. HEGWS används för att skydda hydraulslangar och förhindra skador på grund av läckage av högtrycksstrålar. HEGWS uppfyller EN ISO 3457, för schaktmaskiner och EN 1299, för vibration och stöt.

Egenskaper och fördelar

- Mycket rivtålig
- Mycket bra skydd mot nötning
- Skydd passande för hydraulslangar
- Minskar risken för jetstråleskador
- Uppfyller EN ISO 3457, för schaktmaskiner och EN 1299, för vibration och stöt



Till hemsidan!



Helagaine HEGWS: För skydd av hydraulslang.

MATERIAL	Polyamid 6 (PA6)
Temp. område	-60 °C till +125 °C
Smältpunkt	+220 +/- 10 °C
Brännbarhetsklass	UL94 V2, FMVSS 302 Typ B



TYP	Inre Ø (ID)	Vägg tjockl (WT)	Färg	Rulllängd	Rek. verktyg	Art nr.
HEGWS20	12	1,1	Svart (BK)	50 m	45	170-01300
HEGWS25	15	1,1	Svart (BK)	50 m	45	170-01301
HEGWS30	19	1,1	Svart (BK)	50 m	45	170-01302
HEGWS35	22	1,1	Svart (BK)	50 m	45	170-01303
HEGWS40	25	1,1	Svart (BK)	50 m	45	170-01304
HEGWS45	28	1,1	Svart (BK)	50 m	45	170-01305
HEGWS50	31	1,1	Svart (BK)	50 m	45	170-01306
HEGWS60	38	1,1	Svart (BK)	50 m	45	170-01307
HEGWS70	44	1,1	Svart (BK)	50 m	45	170-01308
HEGWS80	50	1,1	Svart (BK)	50 m	45	170-01309
HEGWS90	57	1,1	Svart (BK)	50 m	45	170-01310
HEGWS100	60	1,1	Svart (BK)	50 m	45	170-01311
HEGWS115	70	1,1	Svart (BK)	50 m	45	170-01312
HEGWS145	90	1,1	Svart (BK)	50 m	45	170-01313
HEGWS176	110	1,1	Svart (BK)	50 m	45	170-01314
HEGWS200	125	1,1	Svart (BK)	50 m	45	170-01315

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.

Rekommenderat verktyg	
	45 HSG0
	572

För mer information om verktyg, se kapitel Monteringsverktyg.