




BETA 667

Klucze dynamometryczne klikowe
ZERO-RESET z mechanizmem
zapadkowym i przepychanym



Certyfikaty i normy

UNI EN ISO 6789

Cechy

Klucz dynamometryczny ZERO-RESET został w całości zaprojektowany i wyprodukowany we włoskich fabrykach Beta.

TECNOLOGIA ZERO-RESET

Nowe materiały i specjalna obróbka elementów wewnętrznych oznaczają, że klucz nie musi być już resetowany po zakończeniu cyklu użytkowania, jednocześnie gwarantując liczbę cykli, trwałość i dokładność dokręcania wymaganą przez normy odniesienia.

LEPSZA WIDOCZNOŚĆ

Podwójna skala w Nm dla lepszej i łatwiejszej widoczności momentu obrotowego.

WSZECHSTRONNOŚĆ

Przepychanym zabierakiem do użytku w obu kierunkach.



WYSOKIE MOMENTY DOKRĘCANIA

Momenty dokręcania do 400 Nm, z męskimi kwadratowymi połączeniami napędowymi od 1/2" do 3/4".



KWADRATOWY OTWÓR PRZELOTOWY

Przepychanym zabierakiem z kwadratem przełotowym umożliwia prawostronne i lewostronne dokręcanie.



PODWÓJNA SKALA

Wysoka widoczność skali. Łatwy wybór ustawienia z niezwykle precyzyjnym przyrostem.

Wymiary



Certyfikaty i normy

UNI EN ISO 6789

Odniesienie

	Art.	Nm	■	D mm	A mm	L mm	 g	
006670720	667/20	40÷200	1/2	42	42	471	1035	0,5
006670730	667/30	60÷300	1/2	42	42	600	1285	1,0
006670740	667/40	80÷400	3/4	59	53	710	2220	1,0

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

