

SKINDICHT® MR-M

SKINDICHT® MR-M, 缩径头, 允许使用连接螺纹比现有螺纹孔径更小的电缆夹套



带有标准罩壳的连接器



可靠性



有空间需求

优势

允许使用连接螺纹比现有螺纹孔径更小的电缆夹套

应用范围

机械设备
设备
罩壳

产品结构

公制连接螺纹, 符合 DIN EN 60423
基于技术信息 DIN IEC 62444

SKINDICHT® MR-M

技术参数

分类 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 类别描述: 电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Cable screw gland

按客户需求提供:

也可预装O形圈

材料:

镀镍黄铜

温度范围:

-60° C 至 +200° C

备注

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。



SKINDICHT® MR-M

物料编号	外螺纹, M1	内螺纹, M2
SKINDICHT® MR-M		
52104310	16 x 1.5	12 x 1.5
52104311	20 x 1.5	12 x 1.5
52104312	20 x 1.5	16 x 1.5
52104313	25 x 1.5	16 x 1.5
52104314	25 x 1.5	20 x 1.5
52104315	32 x 1.5	20 x 1.5
52104316	32 x 1.5	25 x 1.5
52104317	40 x 1.5	25 x 1.5
52104318	40 x 1.5	32 x 1.5
52104319	50 x 1.5	32 x 1.5
52104320	50 x 1.5	40 x 1.5
52104321	63 x 1.5	40 x 1.5
52104322	63 x 1.5	50 x 1.5
52006575	72 x 2	63 x 1.5
SKINDICHT® MR-M, 黄铜		
52006579	80 x 2	75 x 1.5