



Obudowy puste

GEOS-L 3030-22-to



GEOS-L 3030-22-to

Obudowy puste

300 x 300 x 226 mm

Numer artykułu: 70173301

Obudowa pusta - jakość przemysłowa, odpowiedni do zainstalowania w surowych warunkach i w niezabezpieczonym obszarze zewnętrznym, Skrzynka: poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym, szary, podobny do RAL 7035, Pokrywa: poliwęglan

z przezroczystą pokrywą



Dane techniczne

Środki

Szerokość:	300 mm
Długość:	300 mm
Wysokość:	226 mm
Wysokość wnętrza:	204 mm
Szerokość wnętrza:	271 mm
Długość wewnętrzna:	271 mm

Material:

Materiał:	Poliwęglan
Skrzynka:	poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Pokrywa:	poliwęglan, przezroczysty
Uszczelka:	Elastomer
Śruba do pokrywy:	poliamid 6, wzmocniony

Akcesoria

SRS 60-90 - Zestaw zacisków śrubowych

GEOS MPI-3030 - Płyta montażowa

GEOS MPS-3030 - Płyta montażowa

GEOS-L EP-3030 - Płyta wbudowana

GEOS MH-22 - Uchwyt montażowy

GEOS-L TW 30-22 - Przegroda

GEOS NS35-250 - Szyna znormalizowana

GEOS ABL-10 - Łącznik do mocowania zewnętrznego

GEOS ABL-40 - Łącznik do mocowania zewnętrznego

BEL Air M40 - Zestaw elementów napowietrzania

LFR M40 - Frez do otworów

GEOS MSS-30 - Zestaw obejm rotora

SRS 90-150 - Zestaw zacisków śrubowych

SRS 150-210 - Zestaw zacisków śrubowych

GEOS DP-3030 - Płyta wzornicza



Obudowy puste

GEOS-L 3030-22-to

włóknem szklanym

Inne atrybuty

Odporność na warunki atmosferyczne:	Tak
Badanie palności wg UL 94:	V-2 wg UL 94
Badanie palności wg UL 50 / UL 746C:	5VA nach UL 50 / UL 746C
Badanie palności wg VDE:	960°C wg VDE 0471/ EN 60695
Rodzaj ochrony:	IP66/IP67 wg EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Wytrzymałość udarowa:	IK09 wg DIN EN 50102 / VDE 0470 cz. 100
Kolor:	szary
Znamionowe napięcie izolacji AC:	1000 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1500 V
Temperatura otoczenia (minimalna):	-35 °C
Temperatura otoczenia (maksymalna):	80 °C
Temperatura otoczenia (24 godziny):	60 °C
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 25°C (przez krótki czas):	95%
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 40°C:	50%