


# EVC813



## Wtyk męski

SSTA040MSSFKPG



### Aplikacja

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Konstrukcja   | bezsilikonowy; styki połączone |
| Bezsilikonowy | tak                            |

### Dane elektryczne

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Napięcie zasilania [V]              | < 250 AC / < 300 DC |
| Klasa ochrony                       | II                  |
| Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4; (...40 °C)       |

### Warunki pracy

|                                                                |                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura otoczenia [°C]                                     | -25...90                    |
| Temperatura składowania [°C]                                   | -25...55                    |
| Wilgotność przechowywania [%]                                  | 10...100                    |
| Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Ochrona                                                        | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Dane mechaniczne

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Waga [g]                  | 33,6               |
| Odlewany materiał obudowy | PA 6.6             |
| Materiał nakrętki         | mosiądz, niklowany |
| Materiał uszczelnienia    | FKM                |

### Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|



## Wtyk męski

SSTA040MSSFKPG

## Połączenie elektryczne


zaciski śrubowe: 0,25...1 mm<sup>2</sup>; Osłona przewodu: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

## Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6, kolor pomarańczowy; Nakrętka: miedź, niklowana; uszczelnienie: FKM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm; Proszę wziąć pod uwagę maksymalną wartość dla łączonych części!



## Podłączenie



BN =  
WH =  
BU =  
BK =

Kolory żył :  
brązowy  
biały  
niebieski  
czarny

Kolory zgodne z DIN EN 60947-5-2