

SKINTOP® CLICK

SKINTOP® CLICK, presse-étoupe en plastique avec système CLICK qui vous fera gagner du temps, montage simple et libre, avec protection antivibration, aucun filetage requis

Info

Le système de passage de câble le plus innovant sur le marché de par son assemblage rapide et très flexible. Insérer simplement, tourner à gauche, puis à droite et c'est fini. Résultat : fixation, centrage, décharge de traction et indice de protection maximal.



Différentes homologations



Résistance aux UV



Résistance aux intempéries



Temps d'assemblage



Large plage de serrage



Bonne résistance chimique

Avantages

Moins de pièces, aucun contre-écrou nécessaire
Jusqu'à 70% de temps économisé grâce au système innovant à clips
Montage simple et facile dans toutes les situations
Protection anti-vibration
Aucun filetage nécessaire

SKINTOP® CLICK

Applications

Automatisme
Applications photovoltaïques
Fabrication d'armoire de distribution
Mesure, contrôle et applications électriques
Climatisation

Homologations / références de la norme

UL File n° E79903

Inclus

Inclus : outil de démontage

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC000441 ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe
Couleur:	RAL 7001, gris argenté RAL 7035 gris clair RAL 9005 noir/résistant aux UV
Matériau:	Corps : Polyamide spécial Joint : Élastomère spécial
Indice de protection:	IP 68 - 4 bar (M12) IP 68 - 5 bar (M16 - M25) IP 68 - 1 bar (M32)
Plage de température:	En pose mobile : -20°C à +100°C Statique : -40 °C à +100 °C

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.



SKINTOP® CLICK

Numéro d'article	Designation article / Dimension	Plage de serrage ØF mm	M (orifice en mm)	SW1/SW2 mm	Longueur totale, C (mm)	Longueur de filetage D mm	Épaisseur de paroi, S (mm)
SKINTOP® CLICK gris perle							
53112692	CLICK 12	4,5 - 7	12,3 (-0,2)	15 / 18	40	8	1 - 4
53112686	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	42	8	1 - 4
53112687	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	45	8	1 - 4
53112688	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 32	48	8	1 - 4
53112694	CLICK 32	11 - 20	32,3 (-0,2)	36 / 40	56	8	1 - 4
SKINTOP® CLICK gris argenté							
53112921	CLICK 12	4,5 - 7	12,3 (-0,2)	15 / 18	40	8	1 - 4
53112876	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	42	8	1 - 4
53112877	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	45	8	1 - 4
53112878	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 32	48	8	1 - 4
53112922	CLICK 32	11 - 20	32,3 (-0,2)	36 / 40	56	8	1 - 4
SKINTOP® CLICK noir							
53112923	CLICK 12	4,5 - 7	12,3 (-0,2)	15 / 18	40	8	1 - 4
53112882	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	42	8	1 - 4
53112883	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	45	8	1 - 4
53112884	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 32	48	8	1 - 4
53112924	CLICK 32	11 - 20	32,3 (-0,2)	36 / 40	56	8	1 - 4

Dernière mise à jour (16.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CLICK

