

Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H050MSS0010H09



Aplikacja

Konstrukcja

bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączone;
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

< 30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)

Klasa ochrony

II

Maks. prąd obciążenia na
moduł / slot [A]

4

Maks. całkowity prąd
obciążenia [A]

12

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-25...80

Temperatura otoczenia
(dla pracy w łańcuchach
kablowych) [°C]

-5...60


Ochrona

IP 67; IP 68



Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H050MSS0010H09

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	1036
Wymiary	[mm]	22 x 54 x 100
Materiał		PA
Odlewany materiał obudowy		PA
Liczba portów rozdzielacza		6
Typ złącza		M12
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Cykle zginania	> 2 Mio.
Akcesoria		
Dostarczane elementy	Zaślepki: 2	
	oznaczniki: 6	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)		
Połączenie elektryczne - gniazdo		
Konektor: 6 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm		
		



Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H050MSS0010H09

Podłączenie

BN	1 (1...6)
BU	3 (1...6)
GN/YE	5 (1...6)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)

	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
WH =	biały
YE =	kolor żółty