

DIGITUS Kabel przyłączeniowy 8K HDMI Ultra High Speed

DB-330200-020-S
EAN 4016032481218



Kabel PREMIUM połączeniowy HDMI 2.1 Ultra HighSpeed d 8K60Hz UHD Typ HDMI A/A M/M czarny 2m

Dzięki temu standardowi kabla ten kabel Ultra High Speed HDMI spełnia wszystkie dzisiejsze wymagania – od odtwarzania treści UHD 8K o wysokiej rozdzielczości, poprzez dwukierunkową transmisję audio (ARC), aż po sterowanie urządzeniami HDMI przez CEC. Użytkownik może również korzystać z aplikacji internetowych bez konieczności podłączania kabla Ethernet (HEC). Dzięki funkcji Lip Sync (synchronizacji z ruchem warg) przesunięte w czasie ruchy ust należą do przeszłości. Kabla tego można również użyć do transmisji do 32 kanałów audio i uzyskiwania obrazu w formacie 21:9 Cinemascope. Użytkownik może lepiej wykorzystać potencjał odtwarzacza Blu-ray, konsoli do gier lub portalu streamingowego w HD. Połączone styki i potrójne ekranowanie kabla zapewniają maksymalną przewodność i transmisję bez zakłóceń. Ponadto obsługa 4K 3D w 50/60 Hz.

Kabel przyłączeniowy Digitus® 8K HDMI Ultra High Speed spełnia już wymagania przyszłych urządzeń o wysokiej rozdzielczości (telewizor, projektor, monitor) kolejnych generacji o wyższych rozdzielczościach, wyższych szybkościach transmisji danych i wyższych częstotliwościach odświeżania.

- Rozdzielczość: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)
- Obsługa 8K 3D
- Szybkość transmisji sygnału do 48 Gbps – Zero frame delay
- Obsługa do 120 Hz w 4K i Full HD (1080p)
- Obsługa BT.2020 z 10, 12 i 16 bitami na każdym komponencie kolorów
- Podpróbkowanie: YUV 4:4:4
- Wersja HDCP: 2.2
- Wersja HDMI®: 2.1
- Obsługiwana głębia kolorów: 48-bitowa głębia kolorów
- Obsługa HDR
- Obsługa enhanced Audio Return Channel (eARC) (kanał powrotny audio)
- Obsługa Consumer Electronic Control (CEC)
- Obsługa Lip Sync (synchronizacja audio/video)
- Obsługa trybu Multi Stream audio/video
- Obsługa EDID 2.0 (rozpoznawanie urządzenia)
- Obsługa szerokokątnego formatu kinowego 21:9

- Obsługa dźwięku 32-kanałowego
- Obsługa Dolby TrueHD
- Obsługa 8-kanałowego LPCM, 192 kHz, możliwość odtwarzania 24-bitowych plików audio
- Obsługa DTS-HD Master Audio w postaci strumienia bitów
- Obsługa formatu Super Audio CD (DSD)
- Obsługa formatu DVD-Audio
- Obsługa audio i wideo z dysków Blu-ray oraz HD DVD
- Opóźnienie: Zerowe opóźnienie klatek (Zero frame delay)
- Opóźnienie: Zerowe opóźnienie klatek (Zero frame delay)
- Promień zgięcia: 20 mm
- Wersja OM: OM3
- Temperatura robocza: od -20°C do 60°C
- Wilgotność robocza: 0-95% wilg. wzgl.
- Pobór mocy: maks. 400 mW
- Obsługa DVI wersja 1.0 (w połączeniu z adapterami)
- Złącze 1: HDMI typu A, wtyczka
- Złącze 2: HDMI typu A, wtyczka
- Kolor kabla: czarny
- Obudowa: obudowa z aluminium
- Standard HDMI: Ultra High Speed HDMI
- Maks. rozdzielczość HDTV: 7680 x 4320 pikseli, 60 Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 8K
- Powierzchnia styków: polaczana
- Długość: 2 m AOC – aktywny kabel optyczny: nie
- Ekranowanie: podwójne ekranowanie
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 7680 x 4320 pikseli, 60Hz
- Powierzchnia styku: Połączana
- Standard HDMI: HDMI Ultra High Speed HDMI
- Standard HDTV: Ultra HD 8K
- Złącze 1: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Złącze 2: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Długość: 2 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie

Zawartość opakowania

- 1 x kabel przyłączeniowy 8K HDMI Ultra High Speed (2 m)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	60	7.92	33.00	49.00	31.00	50,127.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.13	16.00	16.00	3.00	768.00
Netto bez opakowania	1	0.13	16.00	16.00	3.00	768.00

Więcej zdjęć

