



BOITE VIDE

## GEOS-L 3030-22-to



### GEOS-L 3030-22-to

#### Boîte vide

300 x 300 x 226 mm

Code Article: 70173301

Boîtier vide - Qualité industrielle, adapté pour une installation dans les environnements difficiles et dans une zone extérieure non protégée, Boîtier : Polycarbonate renforcé de fibres de verre,, gris, simil. RAL 7035, Couvercle : Polycarbonate

avec couvercle transparent

IP66  
IP67

UL  
TYPE 4X

IK09



1000V  
AC

1500V  
DC

cULus



## Données techniques

### Mesures

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Largeur:             | 300 mm |
| Longueur:            | 300 mm |
| Hauteur:             | 226 mm |
| Hauteur intérieure:  | 204 mm |
| Largeur intérieure:  | 271 mm |
| Longueur intérieure: | 271 mm |

### Matériau:

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Matériau:         | Polycarbonate                              |
| Boîtier:          | Polycarbonate, renforcé de fibres de verre |
| Couvercle:        | Polycarbonate, transparent                 |
| joint:            | Elastomère                                 |
| Vis de couvercle: | Polyamide 6, renforcé de fibres            |

## Accessoires

SRS 60-90 - Kit de brides vissées

GEOS MPI-3030 - Plaque de montage

GEOS MPS-3030 - Plaque de montage

GEOS-L EP-3030 - Plaque de montage

GEOS MH-22 - Support de montage

GEOS-L TW 30-22 - Paroi de séparation

GEOS NS35-250 - Rail normalisé

GEOS ABL-10 - Languette de fixation extérieure

GEOS ABL-40 - Languette de fixation extérieure

BEL Air M40 - Kit membrane anti-condensation

LFR M40 - Fraise

GEOS MSS-30 - Kit de fixation de mât

SRS 90-150 - Kit de brides vissées

SRS 150-210 - Kit de brides vissées

GEOS DP-3030 - Plaque design



BOITE VIDE

# GEOS-L 3030-22-to

de verre

## Autres paramètres

|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Résistance aux intempéries:                 | Oui                                           |
| Comportement au feu selon UL 94:            | V-2 selon UL 94                               |
| Comportement au feu selon UL 50 / UL 746C:  | 5VA nach UL 50 / UL 746C                      |
| Comportement au feu selon VDE:              | 960°C selon VDE 0471/ EN 60695                |
| Indices de protection:                      | IP66/IP67 selon EN 60529 / DIN VDE 0470-1     |
| Résistance aux chocs:                       | IK09 selon DIN EN 50102 / VDE 0470 Partie 100 |
| Couleur:                                    | gris                                          |
| Tension d'isolation assignée CA:            | 1000 V                                        |
| Tension d'isolation assignée CC:            | 1500 V                                        |
| Temp. ambiante (minimale):                  | -35 °C                                        |
| Temp. ambiante (maximale):                  | 80 °C                                         |
| Temp. ambiante (24 heures):                 | 60 °C                                         |
| Humidité rel. maxi. à 25° C (courte durée): | 95%                                           |
| Humidité rel. maxi. à 40° C:                | 50%                                           |