

Antena męski RP-SMA WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n, wielokierunkowa 4 - 7 dBi ze złączem pochylania, czarny

Opis

Ta antena sieci bezprzewodowej LAN może być podłączana do urządzenia WLAN wyposażonego w złącze RP-SMA, aby wysyłać i odbierać sygnał.



Numer artykułu 88913

EAN: 4043619889136

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: męski RP-SMA
- Zakres częstotliwości:
2,400 - 2,500 GHz
5,150 - 5,875 GHz
- Siła anteny:
5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz
7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- VSWR: 2,5
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 55 °C
- Materiał obudowy: ABS
- Kolor: czarny
- Długość:
ok. 231,50 mm (ze złączem pochylania)
ok. 199,20 mm (bez złącza pochylania)
- Średnica:
ok. 19,70 mm (górną)
ok. 21,50 mm (maks.)

ok. 13,15 mm (RP-SMA)


Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack RP-SMA

Zawartość opakowania

- Antena WLAN

Zdjęcia



Interfejs

Złącze:	męski RP-SMA
---------	--------------

Właściwości techniczne

Zakres częstotliwości:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Wzmocnienie:	5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz 7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-10 °C ~ 55 °C
Polaryzacja:	linear vertical
VSWR:	2,5

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	ABS
Średnica złącza:	13,50 mm 13,15 mm
Długość ze złączem pochylania:	231,50 mm
Długość bez złącza pochylania:	199,20 mm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

