




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Krótki promień wygięcia

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OB50; OBF; OO50

OB50

Zasięg działania

[mm]

10

OBF

Zasięg działania

[mm]

10

OO50

Zasięg działania

[mm]

30

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...60

Dane mechaniczne

Waga

[g]

32,5

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M3

Długość głowicy

[mm]

20

Długość

[mm]

2000



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

Minimalny promień zgięcia [mm]	3
Układu światłowodu	☉
Wymiary rdzenia [mm]	0,5
Średnica żyły [mm]	2x 217 x 0,06
Średnica zewnętrzna [mm]	1
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PE

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 2 x M3
	podkładki zębate: 4
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów:, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------