


TAŚMA IZOLACYJNA SAMOWULKANIZUJĄCA NA BAZIE EPR

SELF-AMALGAMATING EPR ELECTRICAL TAPE



MATERIAŁ: EPR
DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA:
wilgotność, korozję i czynniki chemiczne
ODPORNY NA:
promieniowanie UV i ozon
TEMP. ROBOCZA:
Ciągła 90 °C
Szczytowa 130 °C
Minimalna -40 °C
NORMY REF.: ASTM-D-4388
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE:
2,4 N/mm² (350psi)
WYDŁUŻENIE PO ZERWANIU: 750%
PRZYPĘCZNOŚĆ DO STALI: NP
PRZYPĘCZNOŚĆ DO PODŁOŻA: NP
WYTRZYMAŁOŚĆ DIELEKTRYCZNA:
29,5 KV/mm (750 V/mil)
NORMY REF.: ASTM-D-4325

MATERIAL: EPR
EXCELLENT RESISTANCE TO:
humidity, corrosion, chemicals
RESISTANCE TO: UV rays and ozone
OPERATING TEMP.:
Continuous 90 °C
Emergency overload 130 °C
Lowest -40 °C
ACCORDING TO STD.: ASTM-D-4388
TENSILE STRENGTH:
2,4 N/mm² (350psi)
ELONGATION: 750%
ADHESION TO STEEL: NA
ADHESION TO BACKING: NA
DIELECTRIC STRENGTH:
29,5 KV/mm (750 V/mil)
ACCORDING TO STD.: ASTM-D-4325

Artykuł Code	Kolor Colour	Grubość Thickness	Wysokość Height	Długość Length	
		mm	mm	m	
EAB1909NE	■ Czarny Black	0.76	19	9	1/60

ZASTOSOWANIE Powlekanie i izolowanie połączeń kabli zasilających do 69kV
Stożki izolacyjne i osłony kabli zasilających do 35 kV

APPLICATIONS Lining and insulation of power cable joints up to 69KV
Stress cones and coating of power cable terminations up to 35KV