



Formas de Derivación, 2 Salidas


Helashrink Serie 200, recto, baja tensión

Características y Beneficios

- Ahorra tiempo, aísla y facilita la bifurcación del cable principal a cables / hilos individuales
- El adhesivo es aplicado para aliviar la tensión o el estrés mecánico en los mazos



a: Expandida (como se suministra)



b: Contraída (después de ser calentada)



223-2 Sin contraer / Contraída.

TIPO	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10 %	R ± 10 %	HW ± 20 %	JW ± 20 %	S nom.	Código
216-3-B8W	21,0	9,4	9,0	2,8	76,5	20,0	1,6	1,6	14,0	402-16039
223-2-B8W	33,0	9,4	17,5	4,1	94,0	30,0	1,5	1,2	20,0	402-23058
218-2-B8W	49,0	22,9	20,0	7,6	119,0	34,0	3,2	3,2	30,0	402-18051

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Formas de Derivación, 4 Salidas


Helashrink Serie 400, recto, baja tensión

Características y Beneficios

- Ahorra tiempo, aísla y facilita la bifurcación del cable principal a cables / hilos individuales
- Fabricado en poliolefina reticulada dura
- El adhesivo es aplicado para aliviar la tensión o el estrés mecánico en los mazos



a: Expandida (como se suministra)



b: Contraída (después de ser calentada)



Serie 400 Sin contraer / Contraída.

TIPO	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10 %	R ± 10 %	HW ± 20 %	JW ± 20 %	S nom.	Código
442-1-B8WM250	28,0	9,0	9,0	1,8	78,0	17,0	2,7	2,0	20,0	404-42009
408-2-B8W2	35,0	12,0	15,0	3,0	95,0	24,0	2,5	2,0	22,0	404-08022
418-4-B8W2	60,0	22,9	30,0	6,4	202,0	38,1	4,1	3,3	38,1	404-18020

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.