

Przewód pojedynczy TLY/LIY 0,12mm² 50m Kolor: Czarny

Oferowany przewód ma giętą, wielodrutową żyłę przewodzącą o przekroju **0,12 mm²**, izolowaną polwinitem nowej generacji. Ze względu na swoje znakomite parametry jest doskonałym wyborem dla każdego profesjonalisty stawiającego na doskonałą jakość, niezawodność i wygodę użytkowania. Ten elastyczny, dobrze się układający, odporny na otaczające warunki i wygodny w montażu produkt świetnie się sprawdza w nawet najbardziej zaawansowanych projektach produkcyjnych oraz wszelkich pracach montażowych, serwisowych i hobbystycznych.

Parametry techniczne przewodu :

● Klasyfikacja normatywna produktu	TLY/LIY Seria PRO
● Przekrój znamionowy żyły przewodzącej	0,12mm²
● Przekrój przewodu w systemie calowym	AWG 26
● Numer katalogowy BQ MPN	TLY0.12/50-BK
● Struktura budowy żyły wielodrutowej	7 x Ø 0,15mm
● Sposób wykonania żyły przewodzącej	Linka skręcona regularnie
● Materiał żyły przewodzącej	Miedź Cu
● Rezystancja żyły przewodzącej T= 20°C	max.155 ÷ min.139 mΩ/m
● Materiał izolatora żył przewodzących	Polwinit modyfikowany
● Średnica zewnętrzna izolowanej żyły	Ø 1,2mm ± 0,05
● Typ wykonania kolorystycznego izolacji	Jednobarwny
● Numer barwy i kolor izolacji przewodu	RAL 9005 Czarny
● Przybliżona waga netto przewodu	2,40 kg/km
● Indeks miedziowy - waga netto żyły	1,08 kg/km
● Odporność na drgania, wibracje, przeciążenia	TAK
● Odporność na smary i czynniki chemiczne	TAK
● Odporność na rozprzestrzenianie płomienia	TAK - Typ samogasnący
● Sposób łączenia żył - montaż elektryczny	Zaciskanie, Lutowanie, Skręcanie
● Dopuszczalne obciążenie prądowe przewodu	1,7 A (max. 3,0 A)
● Długość trwałość obciążalność prądowa przewodu	1,2 A
● Maksymalne napięcie pracy przewodu	300 V

● Napięcie przebicia warstwy izolacyjnej	> 5kV
● Zakres temperatur pracy przewodu	-40°C ÷ +105°C (max. +120°C)
● Ilość w opakowaniu jednostkowym	50 metrów
● Przybliżona waga brutto opakowania	0,14 kg
● Opakowanie - sposób konfekcji przewodu	Równonawinięty na szpulkę PP
● Materiał i wymiary opakowania - szpulki	Polipropylen Ø = 50mm / H = 81mm
● Zabezpieczenie logistyczne opakowania	Ośłona z foli termokurczliwej POF

Gwarantujemy stałą dostępność pozycji w magazynie oraz natychmiastową wysyłkę !

Niskoprądowe przewody pojedyncze **TLY/LIY 150V/300V** z logo **BQ** gwarantują nie tylko najwyższą światową jakość produktu oraz najnowsze technologie wykonania uwzględniające ochronę środowiska, ale również zapewniają wygodę użytkowania oraz oszczędność płynącą z niezawodności.

Dzięki użyciu najwyższej jakości miedzi o podwyższonej czystości w regularnie skręconych linkach o przekrojach **0,12mm²** i **0,22mm²** oraz ich odpowiedniej budowie, przewody **TLY/LIY** gwarantują prawie bezstratną przepustowość przesyłanego sygnału czy prądu, znaczące ułatwienie w montażu lutowanym i zaciskowym, odporność na drgania i wibracje oraz wyjątkową giętkość i elastyczność.

Stosowana przez producenta izolacja na bazie polwinitów nowej generacji jest specjalnie pocieniona, aby zagwarantować mniejszą średnicę zewnętrzną przewodu przy tym samym przekroju poprzecznym żyły z zachowaniem wszelkich parametrów dielektrycznych przy dopuszczalnym napięciu pracy do **300V**. Pozwala to na lepsze planowanie wiązek elektrycznych oraz efektywniejsze wykorzystywanie przepustów kablowych. Jest to możliwe dzięki podwyższonym właściwościom fizykochemicznym izolacji, co dodatkowo sprawia, że oferowane przewody doskonale radzą sobie z otaczającymi je warunkami oraz agresywnymi czynnikami chemicznymi, izolacja jest wyjątkowo gładka i nabłyszczona, nie jest nasiąkliwa, nie twardnieje i nie kruszy się, oraz pozwala na niespotykaną temperaturę pracy w od **-40°C** do **+105°C** (max **+120°C**). Tak zwiększony zakres termiczny zmniejsza też czas montażu i umożliwia znaczną redukcję ryzyka płynięcia izolacji przy wykonywaniu połączeń lutowanych czy hermetyzacji połączeń przy użyciu rur termokurczliwych.

Bardzo bogaty wybór kolorów izolacji, pozwala znacząco zaoszczędzić na systemach znakowania przewodów, eliminuje konieczność stosowania oznaczników oraz umożliwia szybką identyfikację danego przewodu na całej długości wykonanej wiązki, nawet w trudno dostępnych miejscach. Przewody są dostarczane w odcinkach o długościach **200m** i równonawijanie na wygodne w użyciu i podlegające pełnemu recyklingowi plastikowe szpulki o średnicy **Ø = 132mm** z wewnętrznym otworem prowadzącym **Ø = 26mm**, co pozwala na zwiększenie komfortu pracy, koniec problemów z szukaniem końca przewodu czy jego mozolnym rozplątywaniem po niekontrolowanym rozwinięciu oraz bardzo przyspiesza i ułatwia wykonywanie wiązek wieloprzewodowych, bo wystarczy szpulki z zadaną ilością przewodów umieścić na jednej rurce prowadzącej i ciągnąć je wszystkie razem, a w trakcie rozwijania łączyć je w wiązkę odpowiednią taśmą, opaskami samozaciskowymi czy też przepuszczając

je przez peszel zabezpieczający. Wszystkie szpulki z przewodami są wyposażone w plomby testowe ułatwiające szybkie znalezienie początku odcinka przewodu i pakowane w szczelną osłonę z przezroczystej folii termokurczliwej, co umożliwia szybkie odnalezienie potrzebnego do montażu koloru na półce magazynu, zabezpiecza przed utlenianiem, kurzem czy zabrudzeniem izolacji w trakcie przechowywania i zawsze gwarantuje finalnemu odbiorcy najwyższą jakość wyjętych z opakowania przewodów.

Parametry przewodów spełniają wymogi Norm **ISO 9001**, **ISO 14001**, **PN-91/T-90206** (standard polski), **VDE** (standard niemiecki), **BASEC** (standard brytyjski), są dopuszczone do użytku na rynkach **UE** (norma 73/23/EEC) i oznakowane znakiem **CE** (dyrektywa 2006/95/EC), oraz spełniają wymogi dyrektyw środowiskowych **RoHS** (ustawa 2002/95/EU), **RoHS-2** (ustawa 2011/65/EU), **RoHS-3** (ustawa 2015/863) a także są zgodne z wymogami systemu **REACH** (rozporządzenie 1907/2006). Zgodnie z normą **EN 60332-1-2** przewody mają klasę **Eca**, nie rozprzestrzeniają płomienia i są dopuszczone do użytku w obiektach budowlanych.

Na każde życzenie Odbiorcy bezpłatnie wystawiamy stosowny atest - deklarację zgodności.

Oferowane przewody pojedyncze dzięki profesjonalnemu wykonaniu mają uniwersalne zastosowanie i doskonale się sprawdzają w większości projektów produkcyjnych i serwisowych we wszystkich dziedzinach elektroniki i elektrotechniki. Są one najczęściej stosowane w automatyce przemysłowej i elektromedycznej, w branży motoryzacyjnej, przy budowie wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych od zabawek, alarmów, sygnalizatorów, maszyn do gier, wag czy solariów do zaawansowanych linii technologicznych, przy wykonywaniu niskoprądowych instalacji zasilających, sterujących, kontrolnych, wykonawczych, transferu danych, alarmowych i wielu innych. Często są też używane do sterowania energooszczędnymi systemami oświetlenia LED, łączenia sterowników komputerowych z osprzętem, realizacji projektów inteligentnych budynków oraz do wszelkich prac serwisowych i hobbystycznych.

Przewody **TLY/LIY** z logo **BQ** są doskonałym rozwiązaniem dla każdego profesjonalisty ceniącego w przewodach jakość oraz wygodę użytkowania. Zastosowanie tych przewodów jest proste, szybkie, oszczędne i niezawodne.