



CUADRO VACÍO

## TG ABS 1208-6-o

### TG ABS 1208-6-o

Cuadro vacío

**CUSTOMIZABLE**

122 x 82 x 55 mm  
Número de artículo: 10040401

Cajas estancas, Caja y tapa: ABS, gris similar a RAL 7035, con cierre rápido, con seguro antipérdida de la tapa

IP67  
IP66

IK07



690V  
AC

1000V  
DC



## Datos técnicos

### Dimensiones

|                  |        |
|------------------|--------|
| Anchura:         | 122 mm |
| longitud:        | 82 mm  |
| Altura:          | 55 mm  |
| Altura interior: | 39 mm  |

### Material:

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Cajas:               | ABS, gris similar<br>RAL 7035          |
| Tapa:                | ABS, gris similar<br>RAL 7035          |
| Junta:               | Poliuretano                            |
| Tornillo de la tapa: | Acero inoxidable<br>V2A, cierre rápido |
| Material:            | ABS                                    |

## Accesorios

DAE M12 - Elemento de compensación de presión

LFR - Broca escalonada

NS 35-104 - carril

TG ABL - Juego de lengüetas de sujeción ext.

TG MPI-1208 - Placas de montaje

TG MPS-1208 - Placas de montaje

TG PST1 - Juego de precintado

TS 15-104 - carril



CUADRO VACÍO

# TG ABS 1208-6-o

## Otras propiedades

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Clase de protección:                        | II - Aislante de protección según VDE 0106   |
| Fuerza de golpe:                            | IK07 según DIN EN 5012 / VDE 0470, parte 100 |
| Temp. ambiente (mínima):                    | -25 °C                                       |
| Temp. ambiente (máxima):                    | 40 °C                                        |
| Temp. ambiente (24 horas):                  | 35 °C                                        |
| Tensión aislante de medición CA:            | 690 V                                        |
| Tensión aislante de medición CC:            | 1000 V                                       |
| Libre de metales pesados:                   | Si                                           |
| sin PVC:                                    | Si                                           |
| Sin silicona:                               | Si                                           |
| Entradas de conducto:                       | No                                           |
| Comportamiento frente al fuego según UL 94: | HB según UL94                                |
| Comportamiento frente al fuego según VDE:   | 650°C según VDE 0471/ EN 60695               |
| Humedad rel. máx. del aire a 25 °C (breve): | 95%                                          |
| Humedad rel. máx. del aire a 40 °C:         | 50%                                          |
| Resistencia a la intemperie:                | No                                           |
| Par de apriete del tornillo de la tapa:     | 1.5 N m                                      |