




Obudowy z zaciskami szeregowymi

ALR 1308-4²



ALR 1308-4²

Obudowy z zaciskami szeregowymi

KONFIGUROWALNY

125 x 80 x 57 mm

Numer artykułu: 16040601

Obudowa z zaciskami szeregowymi o małych wymiarach - jakość przemysłowa - aluminium, pokryta lakierem proszkowym, RAL 7001 srebrnoszary, wyposaż. w 12-bieg. zacisk blokowy 0,2-4 mm² (przyłącze śrubowe)



Dane techniczne

Środki

Szerokość:	125 mm
Długość:	80 mm
Wysokość:	57 mm

Material:

Skrzynka:	Aluminium Si 12, srebrnoszary, podobny do RAL 7001
Pokrywa:	Aluminium Si 12, srebrnoszary, podobny do RAL 7001
Uszczelka:	Poliuretan
Materiał:	Aluminium

Akcesoria

AL ALS-kl - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego



Obudowy z zaciskami szeregowymi

ALR 1308-4²

Inne atrybuty

Rodzaj ochrony:	IP66 – wg EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Wytrzymałość udarowa:	IK09 wg DIN EN 50102 / VDE 0470 cz. 100
Nie zawiera metali ciężkich:	Tak
bez PCW:	Tak
nie zawiera silikonu:	Tak
Wpusty przewodów:	Nie
Przystosowane do stosowania na zewnątrz:	Tak
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 25°C (przez krótki czas):	95%
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 40°C:	50%
Temperatura otoczenia (24 godziny):	60 °C
Temperatura otoczenia (maksymalna):	75 °C
Temperatura otoczenia (minimalna):	-35 °C
Obłożenie:	Zacisk śrubowy
Liczba zacisków:	1 Sztuka
Ilość punktów zaciskowych:	12
Przekrój przewodu:	4 mm ²