


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M



1 zginany

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Do stosowania w środowisku przemysłowym

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Zasięg działania

[mm]

70

OBF

Zasięg działania

[mm]

100

OCF (High Power)

Zasięg działania

[mm]

560

OO50

Zasięg działania

[mm]

300

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...70

Dane mechaniczne

Waga

[g]

49,5

Wersja głowicy czujnikowej

zginany

Długość

[mm]

2000

Minimalny promień zgięcia

[mm]

27

Układu światłowodu



Wymiary rdzenia

[mm]

2 x 1

Materiał

kołnierz gwintowany: mosiądz pokryty białym brązem

Materiał światłowodu

PMMA

Materiał z głowicy

stal nierdzewna (1.4301 / 304)

Materiał pancerza

PE

Akcesoria

Dostarczane elementy

Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna

podkładki zębate: 2

Akcesoria (opcjonalne)

Obcinacz do światłowodów: E20600

E20749



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.