


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.300

Systemowa oprawa oświetleniowa LED

Stan: 22.11.2022 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.300 - Systemowa oprawa oświetleniowa LED

Lampa systemowa LED - pierwsza lampa opracowana specjalnie do szaf sterowniczych!
Innowacyjna technologia LED zapewniająca więcej światła pod każdym kątem.

Cechy

Nr kat.	SZ 2500.300
Wersja	z czujnikiem ruchu
Korzyści	Optymalne oświetlenie w całej szafie sterowniczej Do wyboru wersje z mocowaniem zatrzaskowym, przykręcanym i magnetycznym Odpowiednie wyposażenie do każdego zastosowania
Wersja	Czujnik ruchu Możliwość obrotu złącza wtykowego o 90° Regulacja kierunku świecenia Regulacja rozkładu oświetlenia
Materiał	Korpus lampy: aluminium ciągnięte i prasowane Light cover: Polycarbonate Zaślepki lampy: PC-ABS
Kolor	Obudowa: RAL 7016
Zakres dostawy	Wraz ze śrubami mocującymi
Moc znamionowa	13 W
Możliwości przyłączenia	Zasilanie, 3-bieg. Okablowanie w szeregu, 3-bieg.
Motion detector	tak
Overvoltage category	II
Klasa ochrony	II (z izolacją ochronną)
Rodzaj montażu oświetlenia	Wkręcana Mocowanie na zatrzaski Mocowanie na magnesy (akcesoria)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V AC

Cechy

Znamionowe napięcie izolacji	300 V AC
Możliwości montażu	Bezpośrednio do profilu szafy z siatką wymiarową 25 mm
Strumień światła	1200 lm
Kolor światła	4.000 K (neutralny biały)
Wskazówka	Akcesoria przyłączeniowe są zamawiane osobno
Wymiary	Szerokość: 437 mm Wysokość: 85 mm Głębokość: 37 mm
Zakres temperatury pracy	-20 °C...55 °C
Napięcie znamionowe robocze	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 20
Opak.	1 szt.
Masa/opak.	0,65 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0
Numer taryfy celnej	94054990
EAN	4028177809864
ETIM 7.0	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

Aprobaty

Aprobaty	CQC-CCC ENEC UL
Certyfikaty	EAC
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK