



ENVOLVENTES

GEOS-L 3030-22-o



GEOS-L 3030-22-o

Envolventes

300 x 300 x 226 mm

Número de artículo: 70073301

Cuadro vacío - Calidad Industrial, aptas para la instalación en ambientes rigurosos y en zonas exteriores no protegidas, Caja: policarbonato reforzado con fibra de vidrio, gris, similar RAL 7035, Tapa: policarbonato

con tapa gris



Datos técnicos

Dimensiones

Anchura:	300 mm
Longitud:	300 mm
Altura:	226 mm
Altura interior:	204 mm
Anchura interior:	271 mm
Longitud interior:	271 mm

Material:

Material:	policarbonato
Cajas:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Tapa:	policarbonato
Junta:	Elastómero
Tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Accesorios

SRS 60-90 - Juego de abrazaderas de tornillo

GEOS MPI-3030 - Placas de montaje

GEOS MPS-3030 - Placas de montaje

GEOS-L EP-3030 - Placa de montaje

GEOS MH-22 - Soporte de montaje

GEOS-L TW 30-22 - Tabique de separación

GEOS NS35-250 - carril

GEOS ABL-10 - Lengüeta de sujeción exterior

GEOS ABL-40 - Lengüeta de sujeción exterior

BEL Air M40 - Conjunto de elementos de aireación

LFR M40 - Fresas escariadoras

GEOS MSS-30 - Juego de abrazaderas de mástil

SRS 90-150 - Juego de abrazaderas de tornillo

SRS 150-210 - Juego de abrazaderas de tornillo

GEOS DP-3030 - Placa de diseño



ENVOLVENTES

GEOS-L 3030-22-o

Otras propiedades

Resistencia a la intemperie:	Si
Comportamiento frente al fuego según UL 94:	V-2 según UL 94
Comportamiento frente al fuego según UL 50 / UL 746C:	5VA nach UL 50 / UL 746C
Comportamiento frente al fuego según VDE:	960°C según VDE 0471/ EN 60695
Clase de protección:	IP66/IP67 según EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Fuerza de golpe:	IK09 según DIN EN 50102 / VDE 0470, parte 100
Color:	gris
Tensión aislante de medición CA:	1000 V
Tensión aislante de medición CC:	1500 V
Temp. ambiente (mínima):	-35 °C
Temp. ambiente (máxima):	80 °C
Temp. ambiente (24 horas):	60 °C
Humedad rel. máx. del aire a 25 °C (breve):	95%
Humedad rel. máx. del aire a 40 °C:	50%