




Patchcord światłowodowy SC/UPC – ST/UPC | Singlemode | 9/125 | G652D | Duplex | 1m

Kod produktu: 54059

Patchcord optyczny jednomodowy

Złącza: SC/UPC – ST/UPC

Standard: G652D


Średnica kabla: 3.0 mm

Długość kabla: 1 m

Opis produktu

Patchcord światłowodowy znajduje zastosowanie w sieciach takich jak LAN, WAN, CCTV oraz telefonicznych, np. w biurze, domu lub przemyśle. Okablowanie światłowodowe cechuje się odpornością na zakłócenia i przesłuchy elektromagnetyczne, niezawodnością, bezpieczeństwem pracy z racji braku iskrzenia oraz napięcia, a także dużą pojemnością informacyjną każdego poszczególnego włókna. Pod uwagę należy również wziąć fakt, że patchcord światłowodowy umożliwia przesyłanie sygnałów na duże odległości z powodu małych strat we włóknie światłowodowym, utrudnia podsłuch przesyłania danych, a także generuje niskie i wciąż obniżające się koszty.

Schemat patchcorda



1. Kabel światłowodowy: konstrukcja ścisłej tuby ze standardem G652D z włóknem aramidowym jako wzmocnieniem, które cechuje się wysoką wytrzymałością, elastycznością, absorpcją energii, odpornością termiczną oraz lekkością, a także 3.0 mm zewnętrzna niepalna powłoka kabla (LSZH), która podczas pożaru nie wydziela szkodliwych gazów.

2. Zakończenie: złącza SC/UPC – ST/UPC.

Dane techniczne

Rodzaj złączy	SC/UPC – ST/UPC
Rodzaj patchcorda	Jednomodowy
Typ transmisji światłowodowej	Duplex
Standard włókna	G652D

Typ włókna	9/125
Średnica pola modu	9 m
Średnica płaszczka włókna	125 m
Powłoka	LSZH
Średnica kabla	3.0 mm
Tłumienność	<0.3 dB
Straty odbiciowe	>55 dB
Długość kabla	1 m
Element wzmacniający	Włókno aramidowe
Kolor	Żółty
Informacje dodatkowe	Łatwa instalacja i obsługa światłowodu, duża prędkość transmisji danych. LSZH - zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydzielą szkodliwych gazów. Produkt indywidualnie testowany.
Opakowanie	Polybag
Waga brutto	0,039 kg
Kod EAN	5901878540597