




Han[®] GreenLine



Han[®] GreenLine

- Wkłady śrubowe wykonane na bazie polikarbonatu z certyfikatem bio-circular (wszystkie kroki procesu wytwarzania materiału mają znacznie zredukowaną emisję CO_2)
- Do 71% redukcji CO_2 , 61% materiału z odzysku
- Cyfrowy paszport produktu (**P**roduct **C**arbon **F**ootprint)



HARTING jako pierwszy wprowadza rozwiązanie złączy przemysłowych przyjazne dla środowiska



Charakterystyka techniczna

■ Obsługiwane przekroje	0,75 ... 2,5 mm²
■ Obsługiwane przekroje (AWG)	AWG 18 ... AWG 14
■ Prąd znamionowy	16 A
■ Napięcie znamionowe	500 V
■ Długość odizolowania	7,5 mm
■ Temperatura pracy	-40°C ... 125 °C

Pełna kompatybilność z wkładami typu Han E.

Wkłady śrubowe Han® GreenLine



Pushing Performance
Since 1945

Kod produktu	Nazwa	Rozmiar	Typ
09 33 706 2601	<i>Han E6_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine</i>	6B	Męski
09 33 706 2701	<i>Han E6_I_SMC_F_SCT_Ag_GreenLine</i>	6B	Żeński
09 33 710 2601	<i>Han E10_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine</i>	10B	Męski
09 33 710 2701	<i>Han E10_I_SMC_F_SCT_Ag_GreenLine</i>	10B	Żeński
09 33 716 2601	<i>Han E16_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine</i>	16B	Męski
09 33 716 2701	<i>Han E16_I_SMC_F_SCT_Ag_GreenLine</i>	16B	Żeński
09 33 724 2601	<i>Han E24_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine</i>	24B	Męski
09 33 724 2701	<i>Han E24_I_SMC_F_SCT_Ag_GreenLine</i>	24B	Żeński

