

Driver LC 24W 500-600mA flexC R ADV2

Seria advanced round

**Opis produktu**

- _ Wbudowany driver LED o stałym wyjściu
- _ Stałoprądowy LED driver
- _ Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności I i II
- _ Możliwość ustawienia prądu wyjściowego 500 lub 600 mA
- _ Sprawność do 90 %
- _ Dla temperatur otoczenia aż do 60°C
- _ Nominalna żywotność 50 000 godz. (przy temp. 50°C)
- _ Gwarancja 5 lat

Właściwości obudowy


- _ Obudowa: poliwęglan, biała
- _ Stopień ochrony IP20

Funkcje

- _ Zabezpieczenie przeciążeniowe
- _ Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- _ Zabezpieczenie przed pracą bez obciążenia

Typowe zastosowania

- _ Do oświetlenia punktowego, typu track light i ściennego dla sklepów detalicznych oraz obiektów hotelarskich i turystycznych

Strona internetowa
<http://www.tridonic.pl/28003211>


Spotlights



Downlights



Linear



Area



Floor | Wall



Free-standing



Street



Decorative




High bay

Driver LC 24W 500-600mA flexC R ADV2

Seria advanced round

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

**Informacje dotyczące zamówienia**

Typ	Numer produktu	Opakowanie, karton	Opakowanie, paleta	Ciężar jednostkowy
LC 24/500-600/40 flexC R ADV2	28003211	200 szt.	4.800 szt.	0,069 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania	220 – 240 V
Zakres napięcia AC	198 – 264 V
Częstotliwość zasilania	50 / 60 Hz
typ. sprawność (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) ^①	90 %
λ (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) ^①	0,95
Tolerancja prądu wyjściowego ^②	± 7,5 %
Maks. wyjściowy prąd szczytowy	614 mA
Maks. napięcie wyjściowe (U-OUT)	50 V
THD (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) ^①	< 15 %
Typ. tętnienie prądu (przy 230 V, 50 Hz, pełnym obciążeniu)	± 5 %
Wyjście P_ST_LM (przy pełnym obciążeniu)	≤ 1
Wyjście SVM (przy pełnym obciążeniu)	≤ 0,4
Czas uruchomienia (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	≤ 0,5 s
Czas wyłączenia (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	≤ 0,5 s
Czas podtrzymania przy braku zasilania (wyjście)	0 s
Temperatura otoczenia ta (przy żywotności 50000 h)	50 °C
Temperatura przechowywania ts	-20 ... +60 °C
Odporność sieci zasilającej na zakłócenia impulsowe	1 kV
Odpowiednie do impulsów typu surge w sieci zasilającej (pomiędzy L - N)	1 kV
Odpowiednie do impulsów typu surge w sieci zasilającej (pomiędzy L/N - PE)	2 kV
Żywotność	do 50.000 h
Gwarancja	5 Rok (lata)
Wymiary dł. x szer. x wys.	56 x 56 x 25 mm

Znak jakościIP20 SELV       RoHS**Normy**

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384

Szczegółowe dane techniczne

Typ	Prąd wyjściowy ^②	Min. napięcie przewodzenia ^a	Maks. napięcie przewodzenia ^a	Maks. moc wyjściowa	Typ. pobór mocy (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	Typ. pobór prądu (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	maks. temperatura _{tc}	Temperatura otoczenia ^{ta}	Iout select
LC 24/500-600/40 flexC R ADV2	500 mA	24 V	40 V	20 W	24 W	110 mA	90 °C	-20 ... +60 °C	open
LC 24/500-600/40 flexC R ADV2	600 mA	24 V	40 V	24 W	28 W	130 mA	90 °C	-20 ... +60 °C	short

① Wynik testu przy 600 mA.

② Prąd wyjściowy to wartość średnia.