




System elastycznych peszli DF DIFLEX wykonany z termoplastycznego PVC, klasyfikacja 2311. Zgodny z normami IEC 61386-1 (CEI 23/80) i IEC 61386-23 (CEI 23/83). Asortyment obejmuje system peszli dostępny w 14 średnicach od 8 do 60 mm w kolorze szarym, czarnym i niebieskim. Dzięki swojej elastyczności i odporności na oleje mineralne nadaje się do ochrony przewodów w instalacjach stałych lub ruchomych w zastosowaniach domowych oraz na pokładach maszyn roboczych w zastosowaniach przemysłowych. Typ instalacji: natynkowa na ścianach i sufitach lub do zastosowań wewnątrz sufitów podwieszanych i podłóg pływających.

Kolor	Szary RAL 7035	Materiał	PCW
Ośłona Ø (mm)	16	Próba rozżarzonym drutem	960 °C
Electrocod	21320	odporność na ściskanie	2 (Jasny- 320 N)
odporność na uderzenia	3 (Średni - 2 J)	odporność na zginanie	4 (Elastyczny)
Elektryczny Charakterystyka	2 (Z izolacją elektryczną)	Ognioodporność	1 (Nierozprzestrzeniające ognia)
Klasyfikacja	2311	Minimalny promień gięcia	10-krotność średnicy
Rezystancja izolacji	100 MΩ do 500V przez 1 minutę	Sztwność dielektryczna	2000 V a 50 Hz przez 15 minut
Zabezpieczenie przed dostępem ciał stałych ze złączem obrotowym i stałym	5	Zabezpieczenie przed dostępem ciał stałych ze śrubunkiem przewodu i osłony	6
Zabezpieczenie przed dostępem wody ze złączem obrotowym i stałym	4	Zabezpieczenie przed dostępem wody ze śrubunkiem przewodu i osłony	5
Wytrzymałość na rozciąganie	1 (Bardzo jasny)	Udźwig w przypadku podwieszonego ładunku	Nie dotyczy
Norma	EN 61386-1 EN 61386-23	Rodzina	Diflex

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Limited resistance	Resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Not resistant	Resistant	Resistant

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

960 °C



2 (Jasny- 320 N)



3 (Średni - 2 J)

CLASSIFICATION

2311

EN 50086
EN 61386
2311

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 23/01/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice