


SKINDICHT® MR-M hex.

SKINDICHT® MR-M, redukcja sześciokątna, umożliwia korzystanie z dławnic kablowych z mniejszymi gwintami przyłączeniowymi niż istniejące nagwintowane otwory



Wymagana przestrzeń

Korzyści

Umożliwia korzystanie z dławnic z mniejszymi gwintami niż istniejące nagwintowane otwory

Z wyżłobieniem dla O-ringów

Montaż za pomocą klucza płaskiego

Zakres zastosowania

Maszyny

Urządzenia

Obudowy

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423

Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Na zapytanie:

O-ring FKM od -20°C do +200°C

Materiał:

Korpus: mosiądz niklowany

O-ring: NBR

Zakres temperatury:

Od -30°C do +100°C

SKINDICHT® MR-M hex.**Wskazówka**

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SKINDICHT® MR-M hex.**

Numer katalogowy	Gwint, męski M1	Gwint, żeński M2	Rozmiar klucza SW w mm	Ø A (mm)	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]
SKINDICHT® MR-M hex.						
52101965	16 x 1,5	12 x 1,5	18	20,2	8,5	5,5
52101966	20 x 1,5	16 x 1,5	22	24,4	9	6
52101967	25 x 1,5	16 x 1,5	28	31,2	10	6,5
52101968	25 x 1,5	20 x 1,5	28	31,2	10	6,5
52101969	32 x 1,5	16 x 1,5	36	40	11,5	8
52101972	32 x 1,5	20 x 1,5	36	40	11,5	8
52101973	32 x 1,5	25 x 1,5	36	40	11,5	8
52101974	40 x 1,5	25 x 1,5	43	47,5	12,5	8,5
52101975	40 x 1,5	32 x 1,5	43	47,5	12,5	8,5
52101976	50 x 1,5	40 x 1,5	54	58	14	10
52101977	63 x 1,5	50 x 1,5	67	74	14	9,5
52101979	75 x 1,5	63 x 1,5	80	90	17	11

Ostatnia aktualizacja (01.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16