

SKINDICHT® SM

SKINDICHT® SM, 用于薄壁带通孔罩壳的埋头螺母, 用于固定夹套



应用范围

用于对夹套的固定, 或仅允许薄壁罩壳穿孔的场合

产品结构

PG 制连接螺纹

技术参数

分类 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 类别描述: 电缆螺纹夹套的锁紧螺母

分类 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000940

ETIM 6.0 Class-Description: Locknut for cable screw gland

材料:

镀镍黄铜

温度范围:

-60 °C 至 +200 °C

备注

照片和图像不能缩放, 也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。



SKINDICHT® SM

物料编号	物料描述 / 尺寸	高度 mm	SW 扳手尺寸 mm	对角尺寸
SKINDICHT® SM				
52003490	PG 7	2.8	15	16.6
52003500	PG 9	2.8	18	20
52003510	PG 11	3	21	23.5
52003520	PG 13,5	3	23	25.5
52003530	PG 16	3	26	29
52003540	PG 21	3.5	32	35.5
52003550	PG 29	3.5	41	45
52003560	PG 36	5	51	56
52003570	SM 42	5	60	65
52003580	PG 48	5.5	64	69