



Guaina termorestringente 3,5:1 - Barre da 1 m

HA47 - parete spessa con adesivo

La robustezza e la resistenza all'acqua rendono la guaina HA47 ideale per applicazioni all'aperto e per giunzioni e terminazioni di cavi interrati. La parete spessa garantisce una elevata protezione meccanica anche nella versione senza adesivo HU47.

Caratteristiche del prodotto

- Guaina termorestringente in poliolefina a parete spessa con adesivo (solo HA47)
- L'adesivo termoplastico protegge e isola dall'umidità
- Per applicazioni a basso e medio voltaggio
- Grazie all'elevato rapporto di restringimento si adatta a superfici molto variabili




Guaina a parete spessa con o senza adesivo interno.



Spezzoni disponibili su richiesta. Contattaci!

MATERIALE	Poliolefina reticolata (PO-X)
Rapporto di restringimento	fino a 3,5:1
Temp. di esercizio	da -55 °C a +110 °C
Temp. min restringimento	+120 °C
Punto di fusione dell'adesivo	+85 °C
Restringimento lineare	-10 % max.
Rigidità dielettrica	20 kV/mm
Resistenza al fuoco	non ritardante di fiamma
Classe di isolamento	A (VDE 0530)



Guaina termorestringente 3,5:1 con adesivo



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. (L)	Colore	Utensili	UNS
HA47-9/3	9,0	3,0	1,80	1,0 m	Nero (BK)	30-32	321-20090
HA47-13/4	13,0	4,0	2,40	1,0 m	Nero (BK)	30-32	321-20130
HA47-19/6	19,0	6,0	2,70	1,0 m	Nero (BK)	30-32	321-20180
HA47-33/8	33,0	8,0	3,20	1,0 m	Nero (BK)	30-32	321-20280
HA47-45/12	45,0	12,0	4,10	1,0 m	Nero (BK)	-	321-20450
HA47-51/16	51,0	16,0	4,10	1,0 m	Nero (BK)	-	321-20510
HA47-68/22	68,0	22,0	4,10	1,0 m	Nero (BK)	-	321-20680
HA47-85/25	85,0	25,0	4,30	1,0 m	Nero (BK)	-	321-20850
HA47-105/30	105,0	30,0	4,30	1,0 m	Nero (BK)	-	321-20900
HA47-130/36	130,0	36,0	4,30	1,0 m	Nero (BK)	-	321-21300
HA47-160/50	160,0	50,0	4,30	1,0 m	Nero (BK)	-	321-21600
HA47-180/50	180,0	50,0	4,30	1,0 m	Nero (BK)	-	321-21850

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Utensili consigliati		
30	31	32
H5002	H5004	E4500

Per ulteriori informazioni sugli utensili fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori.