
Przewodu antenowego męski FAKRA D > żeńskie FME RG-316 15 cm

Opis

Kabel antenowy firmy Delock nadaje się do podłączania komponentów techologii radiowej.



Numer artykułu 89675

EAN: 4043619896752

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  1 x męski FAKRA D >
  1 x żeński FME
- FAKRA D: RAL 4004 Bordowy
- Impedancja: 50 Ohm
- Typ przewodu: RG-316
- Przewód: koncentryczny
- Średnica kabla: ok. 2,6 mm
- Tłumienie przewodu: 2 dB @ 2,4 GHz na metr
- Najmniejszy promień skrętu: 10,5 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 15 cm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem FAKRA D bądź FME

Zawartość opakowania

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

- Kabel

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Interfejs

Złącze 1:	1 x męski FAKRA D
Złącze 2:	1 x żeński FME

Właściwości techniczne

Impedancja:	50 Ω

Właściwości fizyczne

Typ przewodu:	RG-316
Tłumienie przewodu:	2 dB @ 2,4 GHz na metr
Długość kabla ze złączem:	15 cm
Średnica kabla:	2,6 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**