




Zasilacz sieciowy

Model: **AK-ND-53**



Kod produktu	AK-ND-53
Typ produktu	Zasilacz sieciowy
Seria	Dedicated
Napięcie zasilające	100-250 V
Pobór prądu	< 2.4 A
Sprawność	> 80 %
Napięcie wyjściowe	19.5 V
Wyjściowe natężenie prądu	4.62 A
Długość kabla wyjściowego	1.2 m
Złącze wyjściowe	4.5 x 3.0 mm + pin
Maksymalna moc	90 W
Wtyk gniazda zasilania	IEC C6
Wyłącznik mechaniczny	Brak
Uziemienie	Tak
Łagodny start	Tak
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Zabezpieczenie UVP	Tak
Filtr ferrytowy	Tak
Złącze USB	Brak
Kabel zasilający w zestawie	Nie
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Czarny
Kolor podświetlania	Zielona dioda
Wyświetlacz	Brak
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	131.5 x 56 x 31 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	190 x 90 x 38 mm
Waga netto	254 g
Waga brutto	303 g
Zgodność z CE	Tak

Zgodność z FCC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720134295



19.5V / 4.62A / 90W



Opis

AK-ND-53 to **zasilacz sieciowy dedykowany do notebooków marki Dell®**, zasilanych prądem o parametrach **19.5V/4.62A**, o mocy **90W** oraz z wtyczką **4.5*3.0 mm + pin**.

Przewód zasilacza posiada filtr ferrytowy, ograniczający zakłócenia pochodzących z sieci. Komplet zabezpieczeń OVP, OTP, OPP, SCP oraz OCP gwarantuje bezpieczną i stabilną pracę zarówno zasilanych urządzeń, jak również samego zasilacza. Dodatkowe bezpieczeństwo dla sprzętu zapewnia zastosowana technologia tzw. łagodnego startu, która neutralizuje szok związany z pierwszym uderzeniem prądu w trakcie uruchamiania podłączonego urządzenia.

Wszystkie zasilacze Akyga pakowane są w przyjazne środowisku opakowanie typu EcoBox.